

Højtemperatur-silikone

Særlig tætningsmasse til fuger, der er udsat for høje temperaturer

- Høj temperaturmodstand op til +250 °C, kortvarigt (maks. 1,5 t) op til +300 °C
- Høj modstandsdygtighed over for mange kemikalier, velegnet til samlinger med kemisk eksponering (se liste over modstandsdygtighed)
- Modstandsdygtig over for ældning og UV-lys

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



Indhold	310 ml
Beholder	Patron
Kemisk basis	Acetat-silikone
Lugt/duft	Eddike
Farve	Rødbrun
Kontinuerlig bevægelsesabsorption	20 %
Min. tid for hindedannelse	8 min.
Min. brudforlængelse	350 %
Shore A-hårdhed	30
Min./maks. temperaturmodstand	-50 til 250 °C
Min./maks. tid for dannelse af hinde	8-12 min.
Betingelser for hindedannelsestid	Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Gennemhærdningstid/betingelser	2 mm/døgn/23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Fungicide egenskaber	Nej
Massefylde	1,05 g/cm ³
Maks. kortvarig temperaturmodstand	300 °C
Min./maks. bearbejdningstemperatur	5 til 40 °C
Overfladeforbehandling påkrævet	På porøse overflader
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys	Ja
Min. flammepunkt	250 °C
Belægningskompatibilitet	Ja
Modstand mod	Aldring
Kan gencoates/kan males over	Nej
Brandklasse	B2
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	24 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen	på maks. 25 °C
---	----------------

Art.nr. 0892 330

Stk. pr. pk.: 1 / 12

Anvendelse

- Til tætning ved opstilling af fyr, varmeanlæg, klimaanlæg, vaskemaskiner og tørretumblere
 - Primer kræves ikke: Rustfrit stål, emalje, glas, kakler
 - Primer påkrævet: Aluminium (ubehandlet, anodiseret og pulverlakeret), krom
- Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser"

Bevis for ydeevne

Klassificeret i overensstemmelse med DIN 4102 B2 - normal antændelighed (i hærdet tilstand).

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0892 330	Special glittemiddel 5 l	0893 3