

## Vario rygnings-/gratrulleholder

### Installation med alle almindelige størrelser Ø 6 mm skruer (min. længde: 80 mm)

- Kontinuerlig højdejusterbar, universal rygnings-/gratrulleholder
- Økonomisk, hurtig og nem installation og justering af rygnings-/gratrulleholdere
- Alsidige anvendelser med forskellige skruelængder
- Højere udtrækningsstyrke end konventionelle gratrulleholdere
- Materiale: UV-stabiliseret og vejrbestandigt polyamid med høj styrke



Materiale	Polyamid - PA
-----------	---------------

Sikring af lægtetykkelse	Art.nr.	Stk. pr. pk.
24 x 48 lodret, 30 x 50 lodret	<b>0681 014 40</b>	1/100
30 x 50 vandret, 40 x 60 lodret	<b>0681 014 60</b>	1/100

### Anvendelse



### Bemærk

Ifølge retningslinjerne for ZVDH (tysk central sammenslutning for tagdækning) skal fabrikanterne kontrollere de nominelle belastninger for rygnings-/gratrulleholdere. Fastgørelseselementerne der anvendes skal også være i stand til at absorbere en kraft på 0,6 kN pr. meter vinkelret i forhold til placeringen af rygning eller grat. Når de kombineres med Würth ASSY-skruer opnår Vario rygnings-/gratrulleholdere en styrke på 0,6 kN pr. fastgørelsespunkt med en iskruningsdybde på kun 40 mm.