

Ergopower Dual 25 W

Akku LED-arbejdslampe i eksklusivt Würth-design med to forskellige lysniveauer og USB-stik.

Lampen kan oplades enten via lysnettet eller i bilen.

Takket være det uafhængige batteristyrings-system kan lampen også bruges, når ladekablet er tilsluttet, og lampen samtidigt oplades = dobbelt brug.

Egenskaber:

- SMD LED'er
- To lysniveauer - 2.500 lumen og 1.000 lumen
- Med visning af resterende kapacitet/ladestatus
- Holder med monteringshuller - til vægmontering eller montering på stativ
- Leveringsomfang inkl. 3 m H07RN-F-ladekabel (strømkabel) og biloplader til 12/24 V
- Strømkabel med selvslående funktion



Min. farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Min./maks. lysstrøm	1000/2500 lm
Farvetemperatur	6000 K
Min./maks. lyseperiode	2,5-6 t.
Slagstyrke	IK08
IP-beskyttelsesklasse, lampe	IP 65
Nominal spænding	8,4 V/DC
Genopladeligt batteri/ batterikapacitet	7800 mAh
Batteritype	Li-Ion
Beskyttelsesklasse lampe	Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering
Min./maks. frekvens	50/60 Hz
Nominal effekt	25 W
Kabeltype	H07RN-F2x1 mm ²
Forbindelsestype	Schuko-stik
Længde for strømlængde	3 m
Min./maks. driftstemperatur	-10 til 35 °C
Bredde x højde x dybde	218 x 287 x 108 mm
Stiktype	F, E

Art.nr. 0981 509 125

Stk. pr. pk.: 1

Anvendelse



Bemærk

7,2 V, 7800 mAh litium-ion-batteri

Reserve dele for	Betegnelse	Art.nr.
0981 509 125	Billader til LED Ergopower Dual 20 W	0981 509 001
	Strømkabel til LED Ergopower Dual 25 watt	0981 509 090

Tilbehør	Art.nr.
Magnetisk holder til LED-arbejdslampe Ergopower	0981 509 002

Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0981 509 125	Magnetisk holder til LED-arbejdslampe Ergopower	0981 509 002
	Magnetisk holder til LED-arbejdslampe Ergopower	0981 509 002