

ERGOPOWER PEN + trådløs LED håndholdt lampe

Trådløs funktion - lampen kan oplades trådløst via en ERGOPOWER PAD I eller II trådløs opladningspude

- Slankt design (lampehoved 19x10 mm) til svært tilgængelige områder
- Nyeste lithium-ion-batteriteknologi for korte opladningstider og langvarig ydeevne
- 2 kraftige magneter (på lampefoden og bagsiden)

Antal LED'er

- 1 x COB LED
- 1 x LED (lygtefunktion)
- 3 x grønne lysdioder (indikator for resterende opladning/ opladningsstatus)

Lysniveauer

- Hovedlys: 100/250 lumen
- Projektør (lygtefunktion): 70 lumen



Lysstrøm, hovedbelysning	250 lm
Lysstrøm, sidebelysning	70 lm
Farvetemperatur	6500 K
Min./maks. lyseperiode	1,5-3,5 t.
Sekundært lys, lysperiode	4 t.
Ladetid	2 t.
Slagstyrke	IK07
IP-beskyttelsesklasse, lampe	IP 54
IP-beskyttelsestype, oplader	IP 20
Nominal spænding	3,7 V/DC
Genopladeligt batteri/ batterikapacitet	1050 mAh
Batteritype	Li-Ion
Beskyttelsesklasse lampe	Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding
Beskyttelsesklasse lader	Beskyttelsesklasse II/beskyttelseisolerings
Min./maks. ladespænding	100-240 V/AC
Min./maks. frekvens	50/60 Hz
Forbindelsestype	Trådløs, USB Type-C
Længde for strømlængde	1000 mm
Min./maks. driftstemperatur	-10 til 40 °C
Opladningstemperatur min./maks.	5 til 30 °C
Længde x bredde x højde	192 x 30 x 22 mm
Stiktype	C

Art.nr. 0827 940 117

Stk. pr. pk.: 1

Lampe, USB-A/USB-C-kabel, 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning

Anvendelse

Til indendørs og udendørs brug



Reserve dele	Art.nr.
Netstik til USB 2.0-oplader 5 V 1 A	0827 940 222

Tilbehør	Art.nr.
ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 991
ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 992

Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0827 940 117	ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 991
	ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 991
	ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 992
	ERGOPOWER PAD trådløs opladningspude	0827 940 992