

1/4" topnøglesæt

42 stk.

Indhold: 42 stk.

- 1 skralde
- 1 kardanled
- 1 100 mm forlænger
- 1 150 mm forlænger
- 1 1/4-tomme skruestrækkergreb
- 1 adapter med lynskiftepatron
- 12 toppe, kort version:
Størrelser 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 9 toppe, lang version:
Størrelser 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3 PH-bits:
PH 1, 2, 3
- 1 bit til lige kærøv:
0,8 x 5,5 mm
- 4 bits med indvendig sekskant:
Størrelser 3, 4, 5, 6 mm
- 7 TX bits:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



Antal stykker i sortiment/sæt	42 STK
-------------------------------	--------

Art.nr. 0965 11 42

Stk. pr. pk.: 1

Leveringsprogram for art.nr. 0965 11 42

Betegnelse	Art.nr.	Antal
1/4" skruestrækker Klingelængde 110 mm	0613 430 310	1
Bit til lige kærøv 0,8 x 5,5 mm; Længde 25 mm	0614 175 653	1
PH-bit PH1; Længde 25 mm	0614 176 274	1
PH-bit PH2; Længde 25 mm	0614 176 461	1
PH-bit PH3; Længde 25 mm	0614 176 648	1
Bit, indvendig sekskant 3 mm; Længde 25 mm	0614 176 93	1
Bit, indvendig sekskant 4 mm; Længde 25 mm	0614 176 94	1
Bit, indvendig sekskant 5 mm; Længde 25 mm	0614 176 95	1
Bit, indvendig sekskant 6 mm; Længde 25 mm	0614 176 96	1
TX-bit TX10; Længde 25 mm	0614 311 0	1
TX-bit TX15; Længde 25 mm	0614 311 5	1
TX-bit TX20; Længde 25 mm	0614 312 0	1
TX-bit TX25; Længde 25 mm	0614 312 5	1
TX-bit 27	0614 312 7	1
TX-bit TX30; Længde 25 mm	0614 313 0	1
TX-bit TX40; Længde 25 mm	0614 314 0	1
1/4" skralde	0712 014 0	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 4 mm; Længde 22 mm	0713 111 104	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 5 mm; Længde 22 mm	0713 111 105	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 5,5 mm; Længde 22 mm	0713 111 155	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 6 mm; Længde 22 mm	0713 111 106	1

Betegnelse	Art.nr.	Antal
1/4" topnøgleindsats, metrisk 7 mm; Længde 22 mm	0713 111 107	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 8 mm; Længde 22 mm	0713 111 108	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 9 mm; Længde 22 mm	0713 111 109	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 10 mm; Længde 22 mm	0713 111 110	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 11 mm; Længde 22 mm	0713 111 111	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 12 mm; Længde 22 mm	0713 111 112	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 13 mm; Længde 22 mm	0713 111 113	1
1/4" topnøgleindsats, metrisk 14 mm; Længde 22 mm	0713 111 114	1
1/4" topnøgleindsats 1/4; Længde 50 mm	0713 112 106	1
1/4" topnøgleindsats 7 mm; Længde 50 mm	0713 112 107	1
1/4" topnøgleindsats 8 mm; Længde 50 mm	0713 112 108	1
1/4" topnøgleindsats 9 mm; Længde 50 mm	0713 112 109	1
1/4" topnøgleindsats 10 mm; Længde 50 mm	0713 112 110	1
1/4" topnøgleindsats 11 mm; Længde 50 mm	0713 112 111	1
1/4" topnøgleindsats 12 mm; Længde 50 mm	0713 112 112	1
1/4" topnøgleindsats 13 mm; Længde 50 mm	0713 112 113	1
1/4" topnøgleindsats 14 mm; Længde 50 mm	0713 112 114	1
1/4" forlænger 100 mm	0713 118 104	1
1/4" forlænger Længde 152 mm	0713 118 106	1
1/4" kardanled Kærvtype Udvendig firkant	0713 118 301	1
1/4" bitadapter Længde 30 mm	0715 11 01	1
Stift skum, 1/4 SOCWR sortiment, 42 dele		1
Metalboks, størrelse 5		1