

DN 60-hane

Plasthane med DN 60-tilslutning til 20 l plastdunk og 60 l plasttromle

Hanen gør det hurtigt og nemt at fylde og dispensere væsker uden tilsmudsning, og hjælper med at dosere store mængder væske på kort tid.

Fordele:

- Hurtig, nem og ren dosering uden skvulp
- Hældning lader dryp løbe af for praktisk og ren dosering - også i flasker med smalle gevindhalse
- Letløbende greb for nem betjening
- Høje flowhastigheder - > 5 liter/min.
- Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
- Overholder reglerne for fødevarerforarbejdning



DN-nominal bredde	Produktvægt (pr. vare)	Art.nr.	Stk. pr. pk.
	50 g	0891 140	1
DN 60	56 g	0891 302 03	1

Bemærk

Kemikaliebestandighed:

- Vores produkter har en høj kemikaliebestandighed, når de bruges med forskellige væsker. Vi kan dog ikke garantere en omfattende kemikaliebestandighed ved specifikke anvendelser. Det anbefales derfor, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
- Kemikaliebestandighed betyder ikke, at dette produkt er helt tæt. For eksempel kan en væske med meget lav viskositet og høj krybeevne forårsage, at hanen lækker, selv om den er kemikaliebestandig.
- Hanerne forsegler ikke beholderne på samme måde som de tilsvarende skruelåg, især når de bruges til aggressive kemikalier. Derfor må fyldte beholdere ikke transporteres med haner skruet på plads (da de ikke er forsegledede).