

Skæretråd til rude

Til beskadigelsesfri fjernelse af køretøjsrunder med særligt snævre mellemrum.

High-tech-fibre med meget høj trækraft

Ekstremt slidstærk skæretråd til snævre hjørner og i særligt smalle mellemrum

Minimal risiko for lak- og indvendige skader

Takket være det runde tværsnit forekommer snitsår aldrig.

Genanvendelig og fleksibel

- Kan bruges 2-4 gange
- Hvis tråden rives over, kan der laves knuder, så den kan bruges igen



Billedeksempel

Form	Rulle
Længde	65 m
Materiale	PE - polyethylene

Min. trækstyrke	Farve	Ledningstykkelse	Art.nr.	Stk. pr. pk.
1600 N	Orange	0,8 mm	0714 58 284	1
1850 N	Rød	1,1 mm	0714 58 240	1
2600 N	Gul	0,8 mm	0714 58 260	1
2850 N	Gul	1,1 mm	0714 58 300	1

Bemærk

Trækstyrken er angivet i N i dette tilfælde; for skæretråde anføres den i N/mm². En kvadratisk skæretråd med 0,6 x 0,6 mm tværsnit og 2000 N/mm² svarer til en trækstyrke på ca. 720 N.