

Komponent Til ORSY® systemkuffert

Til stationær opbevaring af ORSY® systemkufferter

Bredde	536 mm
Dybde	475 mm
Højde	1168 mm
Overflade	Pulverlakeret
Materiale	Stål
Bredde (indvendigt mål for skuffe)	504 mm
Dybde (indvendigt mål for skuffe)	376 mm



Billedeksempel

Farve	Egnet til kassehøjde	Antal skuffer	Højde (indvendige mål for skuffe)	Produktvægt (pr. vare)	Art.nr.	Stk. pr. pk.
Resedagrøn RAL 6011		3 STK	158 mm	49000 g	0961 250 01	1
Resedagrøn RAL 6011	2 x 8.4.1 (je 54 mm hoch), 2 x 8.4.2 (je 108 mm hoch)	4 STK	103 mm	52 kg	0961 250 02	1
Resedagrøn RAL 6011	5 x 8.4.1 (je 54 mm hoch)	5 STK	103 mm	54000 g	0961 250 03	1
Trafikrød RAL 3020	2 x 8.4.1 (je 54 mm hoch), 2 x 8.4.2 (je 108 mm hoch)	4 STK	103 mm	52000 g	0961 925 002	1
Trafikrød RAL 3020	3 x 8.4.2 (je 108 mm hoch)	3 STK	158 mm	49000 g	0961 925 001	1
Trafikrød RAL 3020	5 x 8.4.1 (je 54 mm hoch)	5 STK	103 mm	54000 g	0961 925 003	1

Anvendelse

