

Pumpesprayflaske, syrebestandig

Til enkel forarbejdning af syreholdige produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, sure rengøringsmidler med en pH på 0,5-6,5.

Sikker manuel fjernelse fra transportable beholdere

Nem at åbne pga. føleelementer på overfladen

Ergonomisk, robust sprøjtforstøver med langt håndtag

- Arbejdet er mindre trættende takket være lav betjeningskraft
- Kan også monteres på værkstedsvognen

Etiket, der kan brugertilpasses

- Plads til mærkning af påfyldt væske
- Ekstra felter til sikkerhedsanvisninger

God stabilitet takket være den koniske form



Materiale	Plast
Farve	Hvid, Rød
Diameter	95 mm
Højde	275 mm
Indhold	1000 ml

Art.nr. 0891 503 030

Stk. pr. pk.: 1 / 65

Anvendelse



Liste over modstandsdygtighed

		Pumpespray- flaske	Syrefast	Alkalibe- standig	Modstands- dygtig over for opløsnings- midler, 360°
		Art.nr.	0891 503 030	0891 503 031	0891 503 001 0891 503 360
		Koncentration			
Syrer	Eddikesyre	5 %	✗	✓	✗
	Kiselsyre	100 %	✓	✓	✗
	Oxalsyre	100 %	✓	✓	✗
	Palmitinsyre	100 %	✗	✗	✓
	Fosforsyre	30%	✓	✓	✗
	ftalsyre	100 %	✗	✓	✗
	Salpetersyre	10 %	✓	✗	✗
	Svovlsyre	10 %	✓	✓	✗
	Citronsyre	50 %	✓	✓	✗
	Citronsyre	10 %	✓	✓	✓
Alkoholer	Amylalkohol	100 %	✓	✗	✓
	Butanol	100 %	✗	✗	✗
	Ethanol	100 %	✗	✓	✗
	Isopropanol	100 %	✓	✓	✓
	Methanol	100 %	✗	✓	✗
	Propanol	100 %	✓	✗	✓
Alifatiske kulbrinte- forbindelser	Propan	100 %	✓	✗	✓
	Nafta	100 %	✗	✗	✓
	Isooktan	100 %	✗	✗	✓
	n-dekan	100 %	✗	✗	✓
	Hexan	100 %	✗	✗	✓
	n-heptan	100 %	✗	✗	✓
	n-pentan	100 %	✗	✗	✓
	Petroleum	100 %	✗	✗	✓
Aromatiske kulbrinte- forbindelser	Benzen	100 %	✗	✗	✗
	Cyklohexan	100 %	✓	✗	✓
	Cyklohexanol	100 %	✗	✗	✗
	Limonen	100 %	✗	✗	✓
	Naftalin	100 %	✗	✗	✓
	Toluol	40 %	✗	✗	✓
	Xylen	100 %	✗	✗	✓
Petroleumolier og derivater heraf	Benzin	100 %	✗	✗	✓
	Diesel	100 %	✗	✗	✓
	Petroleum	100 %	✗	✗	✓
	Mineralsk olie	100 %	✗	✗	✓
	Mineralsk terpentin	100 %	✗	✗	✓

Liste over modstandsdygtighed

		Pumpespray-flaske	Syrefast	Alkalibestandig	Modstandsdygtig over for opløsningsmidler, 360°
		Art.nr.	0891 503 030	0891 503 031	0891 503 001 0891 503 360
		Koncentration			
Alkalier og ketoner	Acetone	100 %	✗	✓	✗
	Acetoneblanding, opløsningsmiddelbaseret	Op til 3 % acetone	✗	✗	✓
	Ammoniak	10 %	✗	✓	✗
	Kalciumhydroxid	100 %	✓	✓	✓
	Fælgrens, ekstremt basisk	10 %	✗	✓	✗
	Kaliumhydroxid	30%	✗	✓	✗
	Natriumhydroxid	30%	✗	✓	✗
	Natriumhydroxid	100 %	✗	✓	✗
Terpentinolie	100 %	✗	✗	✓	

Vær opmærksom på vores oplysninger om bestandighedsdataene

- Den nøjagtige bestandighed kan ikke garanteres på grund af interaktioner
- Konsultation og test anbefales
- Vi kan kun komme med en anbefaling, ikke en garanti
- Ansvar kun efter producentens funktionstest
- Kun gyldig, hvis den anvendes korrekt som angivet i betjeningsvejledningen

Oplysningerne gælder ikke for blandinger. Enhederne er ikke egnede til påføring af olieholdige væsker.

Bemærk

Ikke egnet til acetone, kraftige rensmidler, universalfortyndere, 1A-monterings- og komponentrensere eller ikke-polære opløsningsmidler.

Reserve dele	Art.nr.
Reservetætningssæt til tryksprøjteapparat	0891 599
Reservedyser Til pumpesprayflasker	0891 599 0