

# 1/2" TOPNØGLEINDSATS

## Metrisk, sekskant, lang

- Overflade: Forkromet, poleret/mat
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrisle
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV®



Gevind	1/2
Kærvtpe	Til udvendig sekskant
Længde (L1)	77 mm
Version	Lang

**POWERDRIV**



Kærvtpe	Nøglevidde	Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)	Topnøgles udvendige diameter (D1)	Topnøgledybde (t)	Art.nr.	Stk. pr. pk.
	30 mm	33 mm	39,8 mm	35,5 mm	<b>0712 132 330</b>	1
Indvendig firkant	10 mm	21,8 mm	15,4 mm	25 mm	<b>0712 132 310</b>	1
Indvendig firkant	11 mm	21,8 mm	16,6 mm	25 mm	<b>0712 132 311</b>	1
Indvendig firkant	12 mm	21,8 mm	17,9 mm	25 mm	<b>0712 132 312</b>	1
Indvendig firkant	13 mm	21,8 mm	19,1 mm	25 mm	<b>0712 132 313</b>	1
Indvendig firkant	14 mm	21,8 mm	20,4 mm	25 mm	<b>0712 132 314</b>	1
Indvendig firkant	15 mm	21,6 mm	21,6 mm	35,5 mm	<b>0712 132 315</b>	1
Indvendig firkant	16 mm	22,6 mm	22,6 mm	35,5 mm	<b>0712 132 316</b>	1
Indvendig firkant	17 mm	24,1 mm	24,1 mm	35,5 mm	<b>0712 132 317</b>	1
Indvendig firkant	18 mm	25,4 mm	25,4 mm	35,5 mm	<b>0712 132 318</b>	1
Indvendig firkant	19 mm	26,5 mm	26,5 mm	35,5 mm	<b>0712 132 319</b>	1
Indvendig firkant	21 mm	28,2 mm	28,2 mm	35,5 mm	<b>0712 132 321</b>	1
Indvendig firkant	22 mm	29,7 mm	29,7 mm	35,5 mm	<b>0712 132 322</b>	1
Indvendig firkant	24 mm	27 mm	31,7 mm	35,5 mm	<b>0712 132 324</b>	1
Indvendig firkant	27 mm	33 mm	35,7 mm	35,5 mm	<b>0712 132 327</b>	1

