

HAMMERTACKER



ST 54
Art.-Nr. 0714 854

Robuster Profittacker mit ergonomischem Griff für Klammern bis 14 mm Länge.

- Ausgewogene Gewichtsverteilung
- Rückfedernder Kopf
- Rutschsicherer, ergonomischer Griff
- Großes Magazin für 168 Klammern (2 Stäbe)
- Breite Aufschlagfläche schützt das Heftgut

Technische Daten	
Magazinkapazität	ca. 168 Klammern, 2 Stäbe
Klammernlänge	10, 12 und 14 mm
Klammern	Art.-Nr. 0480 140 ...
Gewicht	1.130 g

Anwendungsbereiche:

Befestigen von dickeren Materialien bzw. Werkstoffen, Heften von Unterspannbahnen für Decken und Böden.



ST 11
Art.-Nr. 0714 811

Profi-Allround-Tacker für Klammern bis 10 mm Länge.

- Maximale Schlagkraft
- Minimaler Kraftaufwand
- Rückfedernder Kopf
- Rutschsicherer Griff
- Großes Magazin für 168 Klammern (2 Stäbe)
- Leichte Reinigung (nur 4 Einzelteile)

Technische Daten	
Magazinkapazität	ca. 168 Klammern, 2 Stäbe
Klammernlänge	6, 8 und 10 mm
Klammern	Art.-Nr. 0480 140 ...
Gewicht	960 g

Befestigen von Isoliermaterial, Unterspannbahnen, Teppichböden, Dampfsperren, Etiketten usw. auf allen Holzarten.



Befestigen von dünneren Materialien, z.B. Kunststofffolien, Dampfsperren, Plakaten, Etiketten, Dekorationsmaterial usw.

