

## GUMMISTIEFEL S5



- EN ISO 20345:2011
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Durchtrittssichere Stahlzwischensohle
- Robuster Stiefel aus PVC
- Ausziehsporn, Knöchel- und Spatenschutz
- Schafthöhe: 35 cm
- Gewicht in Größe 43 ca. 1.210 g/Stiefel
- Komfortweite 11
- Größen: 38 - 48

**Art.-Nr. M 423 008 ...**  
VE/St. 1

## SCHNÜRSENKEL



- Aus reißfestem Polyester
- Beständig gegen viele Chemikalien
- Nehmen kaum Wasser auf, daher z. B. im Winter keine Gebrauchseinschränkung
- 90 cm = 090, 120 cm = 120, 150 cm = 150

Farbe	Art.-Nr.
schwarz/grau	<b>M 039 044 ...</b>
schwarz/rot	<b>M 039 054 ...</b>

## SCHNÜRSENKEL AUS NOMEX®



- Aus hochreißfesten und hitzebeständigen NOMEX® Fasern
- Schwer entflammbar und selbstverlöschend, daher ideal für Schweißer und alle anderen Anwender, die z. B. häufig löten und schleifen
- Beständig gegen viele Chemikalien
- Nehmen kaum Wasser auf, daher z. B. im Winter keine Gebrauchseinschränkung
- Farbe: schwarz/rot
- 90 cm = 090, 120 cm = 120, 150 cm = 150  
Längenempfehlung: Halbschuhe = 90 cm, Stiefel (je nach Schafthöhe) = 120 - 150 cm

**Art.-Nr. M 039 045 ...**  
VE/St. 1