

BIEGSAME PVC ELEKTRO-INSTALLATIONSROHRE



Außen-ø	Bund	Palette	Art.-Nr.	VPE (Bund)
16 mm	50 m	2.700 m	0975 257 016	1/54
20 mm		2.100 m	0975 257 020	1/42
25 mm		1.500 m	0975 257 025	1/30
32 mm	25 m	750 m	0975 257 032	1/24
40 mm		600 m	0975 257 040	

Anwendungsbereiche:

Als universelles Isolier- und Montagerohr zur Auf- und Unterputzinstallation.

Unter Putz, auf Putz, auf Holz, auf Estrich, im Fertigbau



Außen-ø	Bund	Palette	Art.-Nr.	VPE (Bund)
16 mm	50 m	2.700 m	0975 258 016	1/54
20 mm		2.100 m	0975 258 020	1/42
25 mm		1.500 m	0975 258 025	1/30
32 mm	25 m	750 m	0975 258 032	1/24
40 mm		600 m	0975 258 040	
50 mm		500 m	0975 258 050	

Anwendungsbereiche:

Als schlagfestes, universelles Schutzrohr zur Auf- und Unterputzinstallation, als auch zur Verlegung in Hohlwänden und in Betondecken.

Unter Putz, auf Putz, auf Holz, auf Estrich, im Fertigbau, im Beton, Maschinen-/Anlageninstallation.

Für leichte mechanische Beanspruchung

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61386-22.

• Innenliegende Beschichtung bei Dimension 20 u. 25 für erleichtertes Einziehen

- Klassifizierung: EN 22412
- > 320 N/5 cm - leichte Druckfestigkeit
- > 1J
- -25°C bis +60°C
- Hellgrau, RAL 7035
- Nicht halogenfrei

- PVC-U, selbstverlöschend

Für mittlere mechanische Beanspruchung

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61386-22

• Innenliegende Beschichtung bei Dimension 20 u. 25 für erleichtertes Einziehen

- Klassifizierung: EN 33412
- > 750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit
- > 2J
- -25°C bis +60°C
- Dunkelgrau, RAL 7037
- Nicht halogenfrei
- PVC-U, selbstverlöschend