

HOCHLEISTUNGS-GASGERÄT

G1.4



Komplett im Montagekoffer

DIGA® CS-2 POWER
Art.-Nr. 0864 90 2

- Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen.
- Nahezu rückstoßfrei.
- Einfachste Handhabung.
- 105 Joule Leistung.
- Elektronische Einspritzung.
- Magazin ohne Werkzeug wechselbar.
- 40 Nägel im Magazin.
Plus 2 Nägel als Funktionssicherheitsreserve im Lauf.
- Für Nägel Länge 15 mm–40 mm mit Ø 2,6 mm, 3,0 mm und 3,7 mm.
- Befestigungen auf Stahl, Beton und Vollmauerwerk möglich.

Kofferinhalt			
Bezeichnung	Lager ■ /SEK AWKG X	Art.-Nr.	VE/St.
Ladegerät	■	0864 902	1
Akku	■	0864 903	2
Stößel	X	0707 865 111	1
Schutzbrille	■	0899 102 230	
Betriebsanleitung	X	-	
Gehörschutzstöpsel	■	0899 300 331	

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	435 x 124 x 365 mm
Gewicht	3,7 kg
Magazinkapazität lang/kurz	42 Nägel/22 Nägel
Akku für ca. 3.000 Setzvorgänge	6 V 1,5 Ah

Ersatzteile			
Bezeichnung	Lager ■ /SEK AWKG X	Art.-Nr.	VE/St.
Maschinenkoffer leer	X	0707 865 110	1
Kofferverschluss	X	0707 865 112	
Magazinschiene, kurz, 20 Nägel	■	0707 865 107	

Passende Nägel

mit Gaskartusche
Art.-Nr. 0864 950 ...
Produkt G1.4.1–G1.4.3

Passende Gaskartusche

Art.-Nr. 0864 900 500
Produkt G1.3

Ladezeit (Akku entladen) ca. 120 min
!Achtung!
bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch mindestens 24 h