

AKKU-HANDKREISSÄGE HKS 12-A



Sehr kompakte und handliche 12 Volt Handkreissäge mit schnellem Schnittfortschritt. Zum Sägen von Holz. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten

Sehr kompakte und ergonomische Bauform

Für präzise Schnitte bestens geeignet

Die robuste Aluminiumfußplatte in Kombination mit der passenden Führungsschiene und dem mitgelieferten Parallelanschlag ermöglicht präzise Schnitte.

Staubfreies Arbeiten

Staubabsaugung mittels Absaugdüse in Verbindung mit einem Industrie-Staubsauger.

Li-Ion Akkupacks

Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.

Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet

LED-Leuchte

Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

2 Jahre Garantie

Auf Herstellungs- und Materialfehler

Art.-Nr.	5700 113 01
VE	1
Nennspannung	12 V/DC
Leerlaufdrehzahl max.	1400 U/min(rpm)
Schnitttiefe bei 90 Grad max.	26,5 mm
Sägeblattdurchmesser	85 mm
Geeignet für Bohrungsdurchmesser	15 mm
Maschinengewicht mit Akku	1,4 kg
Lieferumfang	Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
5700 113 01	Kreissägeblatt Holz für Akku-Handkreissäge HKS 10-A/12-A	0610 085 200	1
	System-Koffer 8.4.3	5581 012 000	1
	Sechskantschlüssel	5800 103 030	1
	Parallelanschlag	5800 103 050	1
	Absaugdüse	5800 103 051	1
	Koffereinlage für HKS 12-A	5800 113 995	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Ladegerät 12 Volt AL 30-LI	5700 896
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt 2 Ah	5700 996 214
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt 4 Ah	5700 996 400
Power Pack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus 2 Ah	5703 200 120
Power Pack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus 4 Ah	5703 200 140