

Leuchtenklemmen WAGO

2-Leiter Verbindungsklemme isoliert und schraublos

- Installationsseite mit Steckklemmanschluss für eindrängige Leiter
- Leuchtenseite für ein-, mehr- und feindrängige Leiter. (2 Anschlüsse)

Anzahl Leiter	2 STK
Drahtquerschnitt min./max.	0,5-2,5 mm ²
Nennstrom	24 A
Abisolierlänge min./max.	9-11 mm
Nennspannung	400 V/AC
Dauergebrauchstemperatur max.	105 °C
Polzahl	2 STK
Werkstoff Gehäuse	PA - Polyamid
Farbe	Weiß
Drahtquerschnitt Installationsseite Klemme	2 x 1 - 2,5 mm ²
Drahtquerschnitt Leuchtenseite Klemme	1 x 0,5 - 2,5 mm ²



Art.-Nr. 0556 101 25

VE: 100

Details/Anwendung

Für den Anschluss an:

- Decken- und Wandleuchten
- Jalousien-, Rolladen und Markisenmotoren
- Fenster- und Badezimmerlüfter
- Umwälzpumpen
- Heizkesselsteuerungen



Leistungsnachweis



Hinweis

- Nicht unter Spannung arbeiten
- Produkt nicht zweckentfremdet verwenden
- Einschlägige Vorschriften beachten
- Technische Daten des Produktes beachten
- Kein beschädigtes Produkt anwenden
- Abisolierlänge beachten
- Original-Zubehör verwenden
- Leiter bis zum Anschlag einführen