

Crimpzange für Aderendhülsen

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany

- Kompakte, leichte Bauweise
- Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten



Abbildung ähnlich



Verbindertyp	Aderendhülsen
Profilform	Trapezprofil
Länge (L)	215 mm
Werkstoff	Werkzeugstahl
Oberfläche	Brüniert
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

Drahtquerschnitt min./max.	Anzahl Crimpstellen	Art.-Nr.	VE
0,25-6 mm ²	5 STK	0714 107 191	1
10-25 mm ²	3 STK	0714 107 192	1
35-50 mm ²	2 STK	0714 107 193	1