

Schraublose Verbindungsklemme WAGO COMPACT

Klein und handlich für alle Leiterarten

- Bemessungsspannung 450 V
- Bemessungsstossspannung 4 kV
- 2 Prüfföffnungen: 1 in Leiteranschlussrichtung sowie 1 auf der gegenüberliegenden Seite
- Transparentes Gehäuse zur Steckkontaktkontrolle
- Einfach bedienbare Betätigungshebel



Abbildung ähnlich

Nennspannung	450 V/AC
Umgebungstemperatur max.	85 °C
Entflammbar	V2
Entflammbar/Bedingung	V2/geprüft nach UL94
Farbe	Transparent

Anzahl Leiter	Drahtquerschnitt min./max.	Nennstrom	Abisolierlänge min./max.	Polzahl	Art.-Nr.	VE
2 STK	0,14-4 mm ²	32 A	11-11 mm	2 STK	0556 100 102	100
2 STK	0,5-6 mm ²	41 A	12-14 mm	2 STK	0556 100 112	50
3 STK	0,14-4 mm ²	32 A	11-11 mm	3 STK	0556 100 103	50
3 STK	0,5-6 mm ²	41 A	12-14 mm	3 STK	0556 100 113	30
5 STK	0,14-4 mm ²	32 A	11-11 mm	5 STK	0556 100 105	25
5 STK	0,5-6 mm ²	41 A	12-14 mm	5 STK	0556 100 115	15

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für alle Leiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig). Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen, Fahrzeug-Elektrik etc.

Hinweis

- Nicht unter Spannung arbeiten
- Produkt nicht zweckentfremdet verwenden
- Einschlägige Vorschriften beachten
- Technische Daten des Produktes beachten
- Kein beschädigtes Produkt anwenden
- Abisolierlänge beachten
- Original-Zubehör verwenden
- Leiter bis zum Anschlag einführen