

Reinalu-Klebeband

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Lüftungs- und Klimakanälen, sowie zum Abdichten von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas.

- Baustoffklasse A2 nicht brennbar (auf metallischem Untergrund)
- Baustoffklasse B1 schwer entflammbar (auf schwer entflammbaren aluminiumkaschierten Mineralfaserprodukten)
- Einfaches Entfernen der Trennlage von der Klebefläche
- Von Hand abreißbar
- Hitzebeständig
- UV-beständig



Trägermaterial	Aluminiumfolie
Trennlage	PE-Folie
Farbe	Silberfarben
Länge	50 m
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 140 °C
Dicke	0,065 mm

Breite	Art.-Nr.	VE
50 mm	0874 100 340	1
75 mm	0874 100 341	1
100 mm	0874 100 342	1

Details/Anwendung

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Lüftungs- und Klimakanälen, sowie zum Abdichten von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas.