

Montageklotz

Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage

Vielseitig einsetzbar

Egal ob zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenster- und Türenmontage oder zum Ausgleichen und Ausrichten im Innen- und Trockenausbau. Die Würth Montageklötze sind Ihre universellen Helfer wenn es um Distanz- und Unterlegarbeiten geht.

Variabel in der Höhe

Die 60 x 40 mm großen Montageklötze sind erhältlich in den Stärken 1,5 mm; 3 mm; 5 mm und 10 mm

Extrem belastbar

Die massiven Vollgussklötze aus Polypropylen (PP) sind mit einer Druckfestigkeit von über 16 Tonnen* äußerst robust

*Berechnung: $60 \times 40 \text{ mm} = 2.400 \text{ mm}^2 \times 70 \text{ N/mm}^2 = 168.000 \text{ N}$
= 16.480 kg



Abbildung ähnlich

Länge	40 mm
Breite	60 mm
Werkstoff	PP - Polypropylen

Dicke	Farbe	Art.-Nr.	VE
1,5 mm	Weiß	0875 604 015	500
3 mm	Rot	0875 604 030	500
5 mm	Grün	0875 604 050	500
10 mm	Braun	0875 604 100	250

Hinweis

Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfestigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechenden Untergrundes.