

Montageklotz-Set

Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen als praktischer Mix. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage

Vielseitig einsetzbar

Egal ob zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenster- und Türenmontage oder zum Ausgleichen und Ausrichten im Innen- und Trockenausbau. Die Würth Montageklötze sind Ihre universellen Helfer wenn es um Distanz- und Unterlegarbeiten geht.

Variabel in der Höhe

Die 60 x 40 mm großen Montageklötze sind je 100 x erhältlich in den Stärken 1,5 mm, 3 mm, 5 mm und 10 mm

Hoch belastbare Vollgussklötze aus Polypropylen (PP)



Abbildung ähnlich

Anzahl Teile im Sortiment/ Set	400 STK
-----------------------------------	---------

Art.-Nr. 0875 604 000

VE: 1

Hinweis

Berechnung der Druckfestigkeit: $60 \times 40 \text{ mm} = 2.400 \text{ mm}^2 \times 70 \text{ N/mm}^2 = 168.000 \text{ N/mm}^2 = 16.480 \text{ kg}$

Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfestigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechenden Untergrundes

Lieferumfang Art.-Nr. 0875 604 000		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Montageklotz Dicke 1,5 mm	0875 604 015	100
Montageklotz Dicke 3,0 mm	0875 604 030	100
Montageklotz Dicke 5,0 mm	0875 604 050	100
Montageklotz Dicke 10,0 mm	0875 604 100	100