

Werkstattreiniger BMF

- Ohne Phosphate, Lösemittel und ätzende Stoffe
- Maschinell, manuell und in Hochdruckgeräten einsetzbar
- Kraftvoll fettlösend und trotzdem mild und materialschonend
- Greift keine Lacke, Gummi oder Kunststoffe an
- pH-Wert: 9,4
- Silikonfrei
- AOX-frei



Gebinde	Kanister
Farbe	Leuchtgelb
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
AOX-frei	Ja
Silikonfrei	Ja
Biologisch abbaubar	Ja

Inhalt	Art.-Nr.	VE
5 l	0893 118 2	1
20 l	0893 118 3	1

Details/Anwendung



Anleitung

- BMF-Reiniger im Hochdruckreiniger: Konzentration 3–5 %.
- BMF-Reiniger in Bodenreinigungsmaschinen: Konzentration 3–10 %.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 118 2	Ausgussahn Ausgussahn für 5l und 10l-Kunststoffkanister mit einem DN 45 Gewinde	0891 302 01
0893 118 3	Ausgussahn DN 60 Kunststoff-Ausgussahn mit DN 60 Anschluss für 20l-Kunststoffkanister bis zum 60l-Kunststofffass	0891 302 03