

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Sortiment 130-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber


Systemmaß	4.4.1
-----------	-------

Art.-Nr. 5964 077 100

VE: 1



ORSY



Leistungsnachweis

UL 224



Lieferumfang Art.-Nr. 5964 077 100

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schwarz; Durchmesser 2,4 mm	0771 002 40	20
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schwarz; Durchmesser 3,2 mm	0771 003 20	20
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schwarz; Durchmesser 4,8 mm	0771 004 80	20
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schwarz; Durchmesser 6,4 mm	0771 006 40	20
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schwarz; Durchmesser 9,5 mm	0771 009 50	20
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schwarz; Durchmesser 12,7 mm	0771 012 70	10
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schwarz; Durchmesser 19,0 mm	0771 019 00	10
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schwarz; Durchmesser 25,4 mm	0771 025 40	10
System-Einlage Kunststoff 4.4.1	5581 003 001	1
System-Koffer 4.4.1	5581 020 000	1

Ergänzende Produkte

Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD	Art.-Nr. 0702 203 0
---	------------------------