

Alu-Klebeband

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen

- Keine Trennlage
- Reißfest



Trägermaterial	Aluminiumbeschichtetes Polypropylen
Farbe	Silberfarben
Länge	100 m
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 70 °C
Dicke	0,05 mm

Breite	Art.-Nr.	VE
50 mm	0874 100 330	1
75 mm	0874 100 331	1
100 mm	0874 100 332	1

Details/Anwendung

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen