

Aderendhülse mit Kunststoffhülse Box Typ 2 nach DIN 46228 Teil 4

- Querschnitt: 4,0-16,0 mm²
- Inhalt: 100 Stück
- Made in Germany

Art.-Nr. 0557 301

VE: 1



Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Lieferumfang Art.-Nr. 0557 301		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4 10,0 mm ²	0557 300 105	20
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4 16,0 mm ²	0557 300 161	10
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4 4 mm ²	0557 300 401	50
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4 6,0 mm ²	0557 300 601	20

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 301	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Abisolierzange justierbar	0714 108 116