

VLIES-SCHLEIFBAND FÜR ROHRBANDSCHLEIFER

Zum Mattieren, Polieren und Glätten von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen

Hohe Reißfestigkeit, gleichmäßiges Schliffbild, wasserfest und dehnungsarm

Verstärktes Nylonschleifvlies mit durchgenadeltem Gewebeträger



Breite x Länge	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	VE
20 mm x 820 mm	Grob	Braun	0673 601 010	5
20 mm x 820 mm	Mittel	Rotbraun	0673 601 018	5
30 mm x 533 mm	Fein	Blau	0673 602 028	5
30 mm x 533 mm	Grob	Braun	0673 602 010	5
30 mm x 533 mm	Mittel	Rotbraun	0673 602 018	5
30 mm x 533 mm	Sehr fein	Grau	0673 602 040	5
30 mm x 610 mm	Fein	Blau	0673 603 028	5
30 mm x 610 mm	Grob	Braun	0673 603 010	5
30 mm x 610 mm	Mittel	Rotbraun	0673 603 018	5
30 mm x 610 mm	Sehr fein	Grau	0673 603 040	5
35 mm x 650 mm	Fein	Blau	0673 608 028	5
35 mm x 650 mm	Grob	Braun	0673 608 010	5
35 mm x 650 mm	Mittel	Rotbraun	0673 608 018	5
35 mm x 650 mm	Sehr fein	Grau	0673 608 040	5
40 mm x 618 mm	Fein	Blau	0673 604 028	5
40 mm x 618 mm	Grob	Braun	0673 604 010	5
40 mm x 618 mm	Mittel	Rotbraun	0673 604 018	5
40 mm x 618 mm	Sehr fein	Grau	0673 604 040	5
40 mm x 675 mm	Fein	Blau	0673 605 028	5
40 mm x 675 mm	Grob	Braun	0673 605 010	5
40 mm x 675 mm	Mittel	Rotbraun	0673 605 018	5
40 mm x 675 mm	Sehr fein	Grau	0673 605 040	5
40 mm x 760 mm	Fein	Blau	0673 606 028	5
40 mm x 760 mm	Grob	Braun	0673 606 010	5
40 mm x 760 mm	Mittel	Rotbraun	0673 606 018	5
40 mm x 760 mm	Sehr fein	Grau	0673 606 040	5
40 mm x 820 mm	Fein	Blau	0673 607 028	5
40 mm x 820 mm	Grob	Braun	0673 607 010	5
40 mm x 820 mm	Mittel	Rotbraun	0673 607 018	5
40 mm x 820 mm	Sehr fein	Grau	0673 607 040	5

Anwendungsgebiet

Zu bearbeitende Werkstoffe: Edelstahl, Stahl, Messing, Kupfer und Aluminium