

Spenglerdichtschaube mit Scheibe

Edelstahl A2, TX-Antrieb

Werkstoff:

- Schraube A2
- Scheibe A2

Dichtung: EPDM

Antrieb: TX 25



Scheibendurchmesser (ds)	15 mm
Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
Werkstoff Scheibe	Edelstahl A2
Oberfläche Scheibe	Blank
Werkstoff Dichtscheibe	EPDM
Innenantrieb	TX25

Nenndurchmesser (d)	Länge (l ₁)	Gewindelänge (b)	Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge	Art.-Nr.	VE
4,5 mm	19 mm	15 mm	4,5 x 19 x 15 mm	0238 900 019	200
4,5 mm	25 mm	15 mm	4,5 x 25 x 15 mm	0238 900 025	200
4,5 mm	35 mm	25 mm	4,5 x 35 x 25 mm	0238 900 035	1/200
4,5 mm	45 mm	35 mm	4,5 x 45 x 35 mm	0238 900 045	200
4,5 mm	60 mm	45 mm	4,5 x 60 x 45 mm	0238 900 060	100
4,5 mm	80 mm	60 mm	4,5 x 80 x 60 mm	0238 900 080	100
4,5 mm	100 mm	80 mm	4,5 x 100 x 80 mm	0238 900 100	100
4,5 mm	120 mm	100 mm	4,5 x 120 x 100 mm	0238 900 120	100
4,5 mm	150 mm	130 mm	4,5 x 150 x 130 mm	0238 900 150	100
5 mm	180 mm	160 mm	5 x 180 x 160 mm	0238 900 180	100
5 mm	200 mm	180 mm	5 x 200 x 180 mm	0238 900 200	100

Geeignet für ORSY®