

Ausgussahn DN 60

Kunststoff-Ausgussahn mit DN 60 Anschluss für 20-l-Kunststoffkanister bis zum 60-l-Kunststofffass

Der Ausgussahn ermöglicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.

Vorteile:

- Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren ohne Gluckern
- Abtropfschräge für ein bequemes und sauberes Dosieren - auch in schmale Gewindehalse
- Leichtgängiger Hebel für einfache Bedienbarkeit
- Hohe Durchflussraten - > 5 Liter/min.
- Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Lebensmittelkonformität



| | |
|----------------------------|-------|
| Nennweite DN | DN 60 |
| Produktgewicht (per Stück) | 56 g |

Art.-Nr. 0891 302 03

VE: 1

Hinweis

Chemische Beständigkeit:

- Unsere Produkte verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit bei der Verwendung mit unterschiedlichen Flüssigkeiten. Wir können jedoch keine umfassende chemische Beständigkeit spezifischer Anwendungen garantieren. Wir empfehlen daher, vor Gebrauch eigene Tests durchzuführen.
- Die chemische Beständigkeit ist nicht gleichbedeutend mit der Dichtigkeit. Bsp. kann eine sehr niedrig viskose und stark kriechende Flüssigkeit zu einer Leckage am Ausgießhahn führen - trotz gegebener chemischer Beständigkeit.
- Ausgießhähne ersetzen nicht die Dichtigkeit der für das Gebinde vorgesehenen Schraubverschlüsse, besonders in Verwendung mit aggressiven Chemikalien. Aus diesem Grund ist es nicht, erlaubt, Ausgießhähne bereits verschraubt am befüllten Gebinde zu transportieren (kein Verschluss).