

Leerkoffer ORSY® 200

Optimale Kleinteile-, Werkzeug- und Maschinenlagerung mit individuellen Bestückungsmöglichkeiten.

Kofferhöhe 180 mm

Hohe Schlagzähigkeit, extrem stabil und schlagfest

- Beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin
- Temperaturbeständig von -25°C bis +90°C
- Geringes Eigengewicht

Das Stahlstangenscharnier garantiert eine lange Lebensdauer und verleiht dem Koffer Stabilität und Festigkeit

Ergonomisch optimal der Hand angepasster und umklappbarer Handgriff

Individuelle Bestückungsmöglichkeiten durch umfangreiches Ausstattungs- und Zubehörprogramm

Hinweis

Einteilung so wählen, daß leichtere Teile im Deckel untergebracht werden.

