

EPDM-Dichtband-Kleber

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern

Ausgezeichnete Materialverträglichkeit

Durch lösemittelarme Rezeptur auf fast allen bauüblichen Untergründen einsetzbar, z.B. auch auf Styrodur.

Hohe Elastizität

Im System mit den elastischen EPDM-Folien werden Bauwerksbewegungen optimal ausgeglichen.

Gute Hafteigenschaften

Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen.

Sehr gute Standfestigkeit

Kein Abfließen der Masse vom Mauerwerk.

Säure-, isocyanat- und silikonfrei

Geruchsneutral




Abbildung ähnlich

61.8

Chemische Basis	Hybrid-Polyurethan
Farbe	Schwarz
Durchhärtungsgeschwindigkeit/Bedingung	2 mm/d/23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis +70 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20 °C

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	VE
300 ml	Kartusche	0893 700 153	1/12
600 ml	Beutel	0893 700 150	20

Details/Anwendung

Zur Verklebung von Würth EPDM-Dichtbändern an Fenster- und Türailbungen sowie an sonstigen Bauuntergründen. Einsetzbar auch bei unebenen Laibungsuntergründen.



Beutelware mit praktischer Flächendüse



Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.

EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Zahnpachtel abstreichen. Die Klebstoffbreite sollte abhängig von der Folienbreite auf dem Bauwerk mind. 40 mm betragen, auf dem Element mind. 30 mm bei einer Dicke von je 1mm. Auf Planvorgaben ist zu achten, wenn eine vollflächige Verklebung gefordert wird. Bei Folienüberlappungen mindestens 10 cm Überlappungslänge einhalten.

EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit der Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau und Ausbildung einer Bewegungsschlaufe achten. Die Klebefuge soll nach dem Anpressen der Folie eine Schichtdicke von mind. 1 mm betragen und vollständig und ohne Lufteinschlüsse mit Klebstoff gefüllt sein. Bis 30 min nach der Verklebung kann das Band nachjustiert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Leistungsnachweis



Hinweis

- Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +5°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.
- EPDM-Dichtband-Kleber, Flexband-Kleber und Flexband-Kleber Plus dürfen im nassen Zustand nicht gegenseitig in Kontakt treten.
- EPDM-Dichtband-Kleber nicht auf Oberflächen einsetzen, die mit Butyl und/oder Bitumenprimer (Art.-Nr. 0982 875/876) vorbehandelt wurden.
- Auf Bitumenbahnen empfehlen wir aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Systeme Vorversuche.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kleberteilspachtel	0695 940 947
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein	0890 100 62

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 700 150	Tiefgrund	0890 545 10
0893 700 153	Tiefgrund	0890 545 10