

Gelbox Wago 2, 3 oder 5 Leiter

Schutz für Verbindungsklemmen vor Feuchtigkeit

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert



Anzahl Kabeleinführungen	1 STK
Schutzart IP	IP X8
Nennspannung	450 V
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 85 °C
Farbe	Grau
Halogenfrei	Nein
Silikonfrei	Ja

Länge x Breite x Höhe	Art.-Nr.	VE
32 x 33,6 x 17,8 mm	0975 050 201	4
45,9 x 33,6 x 17,8 mm	0975 050 202	4
52,7 x 33,6 x 17,8 mm	0975 050 203	3

Details/Anwendung

