

LED ARBEITSLEUCHE 47 WATT BASIC



Robuste, einfache LED Arbeitsleuchte, mit hoch effizienter Lichttechnik im Inneren. Extrem Leicht und somit für den Einsatz auf der Baustelle und Unterwegs geeignet.

Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.

- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (95 lm/W)
- Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- 60° verstellbare Lichtquelle
- 3m H07RN-F Baustellenleitung inkl. Schuko-Stecker
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse
- Klettband zur Kabelaufbewahrung

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | 0981 124 200 |
| VE | 1 |
| Typbezeichnung | LED-BASIC |
| Farbwiedergabeindex, Ra min. | 80 |
| Ausführung | Ohne Steckdose |
| Lichtstrom | 4.500 lm |
| Lampenlichtstrom | 4.500 lm |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Leistung | 47 W |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II/Schutzisolierung |
| Nennspannung min./max. | 220/240 V/AC |
| Frequenz min./max. | 50/60 Hz |
| Kabeltyp | H07RN-F2x1 mm ² |
| Leitungslänge | 3 m |
| Stecker | 1 Schuko-Stecker, 16 A |
| Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |

Anwendungsgebiet

Für Innen- und Außenbereich