

Schraubdübel WG-FIX Linsensenkopf

- Schnelle und einfache Montage
- Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte.
- Kopfvariante Linsensenkopf für ein leichtes und sauberes Versenken
- HiLo-Gewinde sorgt für ein erhöhtes Überdrehmoment
- Große Gewindesteigung ermöglicht eine schnelle Einschraubgeschwindigkeit.



Abbildung ähnlich

Kopfform	Kleiner Linsensenkopf
Innenantrieb	RW20
Dübeldurchmesser	6,3 mm
Dübellänge (l)	45 mm
Befestigungshöhe max. (d a)	16 mm
Werkstoff	Stahl
Bohrernennendurchmesser (d 0)	4 mm
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)	6,5 mm

Oberfläche	Farbe Kopf	Art.-Nr.	VE
Brüniert	Braun	0903 336 345	250
Vermessingt	Goldgelb	0903 356 345	250
Vernickelt	Silbergrau	0903 346 345	250
Verzinkt	Weiß	0903 326 345	250

Details/Anwendung

Einsetzbar in Mauerziegel, Kalksandvollstein und Gipskarton

Zur Befestigung von Gardinenleisten, Sockelleisten, Bilderrahmen, Badezimmer- und Küchenzubehör u.v.m

Hinweis

Mit hoher Auflast, niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzer einschrauben. Sobald die Schraube fest anliegt nicht weiter eindrehen. Schraube im Gipskarton ohne Vorbohren eindrehen.