

AKKU-WINKELSCHLEIFER AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



Nennspannung	18 V/DC
Leerlaufdrehzahl max.	11.000 U/min(rpm)
Trennscheibendurchmesser max.	125 mm
Maschinengewicht ohne Akku	1,98 kg

Art.-Nr.	0988 000 944	5701 402 000
VE	1	1
Lieferumfang	System-Koffer 8.4.3; Koffereinlage	Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

Kontinuierliche Überwachung des Motors mit Feedback-Funktion

Die LED am Getriebekopf warnt vor Überlastung. Bei dauerhaftem Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.

Hohe Lebensdauer des Motors

Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen.

Sicheres Arbeiten

Totmanschalter und Bremsfunktion sorgen für einen schnellen Scheibestopp wenn der Schalter losgelassen wird.

Schnelle Anpassung an die verschiedenen Anwendungen

Werkzeugloses Schnellspannmutternsystem sowie werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten

Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Zusatzhandgriff