

Transport- und Laderohr aus Aluminium

Besonders leicht, korrosionsbeständig und langlebig

- Schnelle und einfache Montage
- TÜV-/GS-geprüft und 20 g Crash getestet
- Öffnungsklappen sind von vorne und hinten zu bedienen sowie abschließbar
- Kompatibel mit allen gängigen Dach- und Grundträgern
- Maximale transportierbare Materiallänge bis 5.000 mm
- Klemmbereich Trägerhöhe 30 - 45 mm, Klemmbereich Trägerbreite 30 - 60 mm
- Maximale zulässige Dachlast berücksichtigen: Dachträger + Transportrohr + Ladung = Dachlast insgesamt
- Inklusive universellem Montagesatz



3 Jahre Gewährleistung

Ladeöffnungsbreite	122 mm
Höhe	160 mm
Farbe	Grau, Schwarz
Werkstoff	Aluminium

Typbezeichnung	Länge	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
TRD3000	3030 mm	13,85 kg	0963 82 505	1
TRD4000	4260 mm	18,35 kg	0963 82 506	1
TRD5000	5260 mm	22,85 kg	0963 82 507	1

Details/Anwendung



