

1/4 Zoll, 3/8 und 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment 77-teilig

Umfangreiches TX Sortiment mit den gängigsten Profilen

- Abtrieb: TX, TX mit Lochbohrung, TX IP, TX IPR, TX Plus, Außen-TX
- Antrieb: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll Steckschlüssel mit Innenvierkant
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120



Breite x Höhe x Tiefe	422 x 86 x 372 mm
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	77 STK

Art.-Nr. 0965 17 77

VE: 1



TX



TX Plus



TX IPR



TX mit Lochbohrung



TX IP



Außen-TX

Details/Anwendung

- TX IP: Zahnriemengehäuse Deckel, Getriebe, Motor allgemein, etc.
- TX IPR: Steckpumpen von Pumpe-Leitung-Düsen-Systemen, Luftmassenmesser, Steuergerät Wegfahrsperr EWS3, Einspritzpumpen, Lichtmaschine, etc.
- TX Plus: Schwungscheiben, Kupplungsbefestigung, etc.

Lieferumfang Art.-Nr. 0965 17 77

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX6; 37 mm	0715 113 506	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX8; 37 mm	0715 113 508	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX10; 37 mm	0715 113 510	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX15; 37 mm	0715 113 515	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX20; 37 mm	0715 113 520	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX25; 37 mm	0715 113 525	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX27; 37 mm	0715 113 527	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX30; 37 mm	0715 113 530	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX40; 55 mm	0715 131 640	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX45; 55 mm	0715 131 645	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX47; 55 mm	0715 131 647	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX50; 55 mm	0715 131 650	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX55; 55 mm	0715 131 655	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX60; 55 mm	0715 131 660	1

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX70; 55 mm	0715 131 670	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX8; 37 mm	0715 113 608	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX10; 37 mm	0715 113 610	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX15; 37 mm	0715 113 615	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX20; 37 mm	0715 113 620	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX25; 37 mm	0715 113 625	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX27; 37 mm	0715 113 627	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX30; 37 mm	0715 113 630	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX40; 55 mm	0715 131 740	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX45; 55 mm	0715 131 745	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX50; 55 mm	0715 131 750	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX55; 55 mm	0715 131 755	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX mit Lochbohrung TX60; 55 mm	0715 131 760	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E4; 25 mm	0715 112 104	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E5; 25 mm	0715 112 105	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E6; 25 mm	0715 112 106	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E7; 25 mm	0715 112 107	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E8; 25 mm	0715 112 108	1
3/8 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E10; 28 mm	0715 122 210	1
3/8 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E12; 28 mm	0715 122 212	1
3/8 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E14; 28 mm	0715 122 214	1
3/8 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E16; 28 mm	0715 122 216	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E18; 38 mm	0715 132 318	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E20; 38 mm	0715 132 320	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E22; 38 mm	0715 132 322	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz Außen-TX E24; 38 mm	0715 132 324	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX8; 37 mm	0715 113 708	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX10; 37 mm	0715 113 710	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX15; 37 mm	0715 113 715	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX20; 37 mm	0715 113 720	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX25; 37 mm	0715 113 725	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX27; 37 mm	0715 113 727	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX30; 37 mm	0715 113 730	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX40; 55 mm	0715 131 840	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX45; 55 mm	0715 131 845	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX50; 55 mm	0715 131 850	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX55; 55 mm	0715 131 855	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IP TX60; 55 mm	0715 131 860	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX8; 37 mm	0715 113 808	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX10; 37 mm	0715 113 810	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX15; 37 mm	0715 113 815	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX20; 37 mm	0715 113 820	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX25; 37 mm	0715 113 825	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX27; 37 mm	0715 113 827	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX30; 37 mm	0715 113 830	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX40; 55 mm	0715 131 940	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX45; 55 mm	0715 131 945	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX50; 55 mm	0715 131 950	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX55; 55 mm	0715 131 955	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX IPR TX60; 55 mm	0715 131 960	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E4; 25 mm	0715 112 204	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E5; 25 mm	0715 112 205	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E6; 25 mm	0715 112 206	1
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E7; 25 mm	0715 112 207	1

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
1/4 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E8; 25 mm	0715 112 208	1
3/8 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E10; 37 mm	0715 122 310	1
3/8 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E12; 37 mm	0715 122 312	1
3/8 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E14; 37 mm	0715 122 314	1
3/8 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E16; 37 mm	0715 122 316	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E18; 45 mm	0715 132 418	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E20; 45 mm	0715 132 420	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E22; 45 mm	0715 132 422	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz TX Plus E24; 45 mm	0715 132 424	1