

## Fenstersensor W-FS OZ

### Für das elektronische Fensterüberwachungssystem W-FS

- Überwachung der Fenster-/Türzustände OFFEN/ GESCHLOSSEN/GEKIPPT
- Versteckte Montage im Fenster- oder Türrahmen
- Einfache und problemlose Montage und Installation (Einlernen)
- Ideal für Alt- und Neubau
- Problemlos nachrüstbar
- Verschlüsselte Übertragung für maximale Sicherheit
- VdS anerkannt



Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Hellgrau
Länge	129 mm
Breite	27 mm
Höhe	9,5 mm
Einbaulänge	129 mm
Einbaubreite	27 mm
Einbauhöhe	9,5 mm
Betriebsspannung	3 V
Relative Luftfeuchtigkeit min./max.	20-90 %
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Akku-/Batterietyp	Lithium
Akku-/Batterieanzahl	2 STK
Funkfrequenz	838,3 MHz
Reichweite im Gebäude max.	30 m
Reichweite im Freifeld max.	100 m
Stromaufnahme	20 mA
Stromaufnahme Standby	5 µA
Relative Luftfeuchtigkeit min.	20 %
Relative Luftfeuchtigkeit max.	90 %
Mit integrierter Antenne	Ja

**Art.-Nr. 0688 908 011**

VE: 1

### Details/Anwendung

Für alle Öffnungen (Türen, Fenster, ...) im Haus, Garten, Garage, ...

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Fenstersicherung W-FS BASIC Set	<b>0688 908 000</b>
Fenstersicherung W-FS PRO Set	<b>0688 908 001</b>
Handsender W-FS	<b>0688 908 015</b>