

## Mauerschlitzfräse MSF 40

**Extrem leistungsstarke Mauerschlitzfräse mit 1.900 W Motor, inklusive zwei Diamanttrennscheiben 125 mm**

### Schneller und kraftvoller Arbeitsfortschritt

Dank eines extrem leistungsstarken 1.900 W Antrieb mit Rutschkopplung wird ein schneller und kraftvoller Arbeitsfortschritt erzeugt.

### Werkzeuglose Tiefeneinstellung

Klemmhebel führt zu einfacher, werkzeugloser Tiefeneinstellung und spart Zeit.

### Hohe Robustheit und Antistatik

Die Haube aus Aluguss sorgt für eine hohe Robustheit sowie Antistatik.

### Hohe Ergonomie und gutes Handling

Der Spaten- und Bügelgriff sorgt für eine hohe Ergonomie und optimales Handling bei horizontalen und vertikalen Arbeiten. Unterstützend kann der Schalter arretiert werden, wodurch die Arbeit noch komfortabler ist.

### Genaueres Arbeiten

Zusätzliche Rollen stützen seitliche Kippmomente und erleichtern die genaue Führung der Maschine

### Wiederanlaufschutz

Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung

### Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

### 2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

### 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennspannung                  | 230 V/AC     |
| Leistungsaufnahme             | 1900 W       |
| Leerlaufdrehzahl min./max.    | 0-8200 U/min |
| Trennscheibendurchmesser max. | 125 mm       |
| Schnitttiefe min./max.        | 0-40 mm      |
| Schnittbreite min./max.       | 0-35 mm      |
| Maschinengewicht              | 3,9 kg       |
| Kabellänge                    | 4 m          |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II/Schutzisolierung |
|--------------|----------------------------------|

**Art.-Nr. 0702 416 1**

VE: 1

### Details/Anwendung



### Hinweis

Gesundheitsschädliche Stäube (z. B. Quarzstaub) müssen von einem Sauger mit der Staubklasse M Zulassung abgesaugt werden. Der Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M automatic, Art.-Nr. 07011430, ist für diese Stäube geeignet.

#### Lieferumfang Art.-Nr. 0702 416 1

| Bezeichnung   | Art.-Nr.            | Anzahl |
|---|---------------------|--------|
| Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed RS Plus 125 mm | <b>5526 664 125</b> | 2      |
| Schlitzmeißel   | <b>0708 414 068</b> | 1      |
| Zweilochschlüssel   | <b>0708 416 059</b> | 1      |
| Koffer  | <b>0955 702 416</b> | 1      |

#### Ergänzende Produkte

|  | Art.-Nr.            |
|--|---------------------|
| Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M AUTOMATIC | <b>0701 146 1</b>   |
| Universalanschlussmuffe clipsbar                     | <b>0702 400 043</b> |
| Universalanschlussmuffe                              | <b>0702 400 249</b> |
| Diamanfränscheibe Kombi                              | <b>5527 961 126</b> |