

Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2


Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse

- Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
- Mit einem leistungsstarkem Magnet im Fuß und Halteclip

Anzahl LED

- 1 x COB LED 1,2 W
- 1 x LED (Taschenlampenfunktion)
- 1 x Indicator Light – signalisiert, dass die Leuchte geladen werden muss

Lichtstrom Hauptlicht	100 lm
Lichtstrom Nebenlicht	15 lm
Leuchtdauer Hauptlicht	3 h
Leuchtdauer Nebenlicht	24 h
Ladezeit	2,5 h
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart IP Leuchte	IP 20
Schutzart IP Netzteil	IP 20
Nennspannung	3,7 V/DC
Akku-/Batteriekapazität	1000 mAh
Akku-/Batterietyp	Lithium Polymer
Schutzklasse Leuchte	Schutzklasse III/Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzteil	Schutzklasse II/Schutzisolierung
Ladespannung min./max.	100-240 V/AC
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Anschlussart	USB Typ A, Micro-USB
Leitungslänge	1200 mm
Betriebstemperatur min./max.	-5 bis 40 °C
Ladetemperatur min./max.	5 bis 30 °C
Länge x Breite x Höhe	170 x 28 x 27 mm
Steckertyp	C



Art.-Nr. 0827 940 112

VE: 1

Lieferumfang: Leuchte, USB-A/Micro-USB-Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz

Details/Anwendung



Taschenlampenfunktion, multifunktionell einsetzbar



Netzteil mit USB-/Mini-USB-Anschluß

