

## LED-Arbeitsleuchte MINI

### Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten

- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (> 90 lm/W)
- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Kabelaufwicklung am Gehäuse möglich
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- Made in Germany



Abbildung ähnlich

Lichtstrom	2800 lm
Lampenlichtstrom	3100 lm
Farbtemperatur	5000 K
Schutzart IP	IP 54
Schlagfestigkeit	IK08
Leitungslänge	2,5 m
Nennspannung min./max.	220/240 V/AC
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Stecker	1 Schuko-Stecker, 16 A
Leistung	33 W
Breite x Höhe x Tiefe	215 x 250 x 155 mm
Energieeffizienzklasse	E

Ausführung	Kabeltyp	Schutzklasse	Art.-Nr.	VE
	H07BQ-F2x1 mm <sup>2</sup>	Schutzklasse II/Schutzisolierung	<b>0981 180 020</b>	1
Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 2 kW) Druckausgleichsventil	H07BQ-F3G1,5 mm <sup>2</sup>	Schutzklasse I/Schutzerdung	<b>0981 180 021</b>	1

### Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich

### Leistungsnachweis



Ersatzteile	Art.-Nr.
Frontscheibe für LED-Arbeitsleuchte	<b>0981 180 022</b>