

KLEMMSCHLOSSZURRGURT EINTEILIG



Abbildung ähnlich



Für kleine bis mittlere Lasten.

- Optimale Druck- und Kraftverteilung durch ein im druckgussverfahren hergestellte Gurtklemme
- Auch zum Bündeln von u.a. losen Rohren geeignet

Leistungsnachweis

GS-geprüft

Anwendungsgebiet

Zur gewerblichen und privaten Ladungsicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht.

Art.-Nr.	0713 922 910	5713 922 113	5713 922 114	5713 922 115	5713 922 116	5713 922 117	5713 922 119
VE	10	4	4	4	4	1	1
Breite (B)	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm
Länge Endlos	0,5 m	1,2 m	2 m	3 m	5 m	6 m	6 m
Länge (L)	0,5 m	1,2 m	2 m	3 m	5 m	6 m	6 m
Dehnung Zurrurgurt max.	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Farbe	Rot	Rot	Rot	Rot	Rot	Rot	Schwarz
Produkt-zertifizierung	GS-geprüft	GS-geprüft	GS-geprüft	GS-geprüft	GS-geprüft	GS-geprüft	GS-geprüft
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung	250 daN	250 daN	250 daN	250 daN	250 daN	700 daN	700 daN
Werkstoff	PES - Polyester	PES - Polyester	PES - Polyester	PES - Polyester	PES - Polyester	PES - Polyester	PES - Polyester
Normen	EN 12195-2	EN 12195-2	EN 12195-2	EN 12195-2	EN 12195-2	EN 12195-2	EN 12195-2