

IDEALSCHERE



Induktiv gehärtete Schneiden garantieren eine lange Lebensdauer und ein optimales Schneidergebnis

- Komplett geschmiedete Blehschere (Kopf und Griff)
- Für Blechstärken bis 1 mm
- Schnittlänge 34 mm

Art.-Nr.	0714 03 10	0714 03 09
VE	1	1
Ausführung	Linksschneidend	Rechtsschneidend
Länge (L)	280 mm	280 mm

Anwendungsgebiet

Für durchlaufende, gerade und Figurschnitte

KOMBI-BLEHSCHERE



- Hochlegierter Werkzeugstahl
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert

Original Stubai

Art.-Nr.	0714 030 100	0714 030 090
VE	1/5	1/5
Ausführung	Links	Rechts
Länge (L)	280 mm	280 mm
Schneidenlänge	50 mm	50 mm
Schnittleistung max. bei Stahlblech	1,5 mm	1,5 mm
Schnittleistung max. bei Edelstahl	1 mm	1 mm

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte.