

## 2-WEGE-AUSBLASPISTOLE



**Mit Regelknopf zum stufenlosen Einstellen des Luftstroms.**

### Schutz von empfindlichen Werkstücken

Kratzfeste Düsenspitze verhindert Beschädigungen

### Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen möglich

Inklusive langer Zusatzdüse

### Rutschfester Halt

Gummierter ergonomischer Softgriff, wirkt zudem kälteisolierend.

### 2-Wege Lufteinlass

Der mitgelieferte Stecknippel für die Luftzufuhr kann wahlweise oben oder unten angebracht werden.

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0714 92 02</b>
<b>VE</b>	1
<b>Ausführung</b>	2-fach, 2-teilig, Gerade, Verstellbar
<b>Rohrlänge</b>	120 mm
<b>Luftverbrauch</b>	330 l/min
<b>Düsen Bohrungsdurchmesser</b>	2,5 mm

### Anwendungsgebiet

Zum Entfernen von Schmutz und anderen Fremdkörpern z.B. in Werkstätten und in der Holzverarbeitung.

### Anleitung

Den Stecknippel mit einem Gabelschlüssel SW 14 und den Stopfen mit einem Schlitzschraubendreher herausdrehen. Der Stecknippel und der Stopfen können nun getauscht und in die jeweils andere Öffnung eingedreht werden.