

AKKU-BOHRSCHRAUBER ABS 12 COMPACT M-CUBE®



Abbildung ähnlich

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Nennspannung	12 V/DC
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.	0-400/0-1500 U/min
Drehmoment hart/weich max.	32/19 Nm
Bohrfutterspannweite min./max.	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2 Zoll x 20 UNF
Maschinengewicht mit Akku	1,21 kg

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°	0624 000 600
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft	0641 206 015
Spiralstufenbohrer HSS Performance blank	0694 453 420
Schutzbrille Cetus®X-treme	0899 102 380

Art.-Nr.	5701 101 000	0988 013 320
VE	1	1
Lieferumfang	Ohne Akkus im Karton	Mit Orsy Systemkoffer und Koffereinlage

Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für leichte Bohr- und Schraubenwendungen, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen

Kompakte, leichte und ergonomische Bauform. Schlanker Griff und sicherer Stand, dank des Akku-Schiebesystems

Kontinuierliche Überwachung des Motors

Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus

Sicheres Einspannen der Werkzeuge

Bohrfutter mit Ratsch- und Lockfunktion spannt Werkzeuge von 0,8 - 10 mm sicher und zuverlässig ein

Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich

LED-Leuchte am Akkusockel, mit Nachleuchtfunktion