





ÜBERSICHT AUSPRESSPISTOLEN







AUSPRESSPISTOLEN KLEBSTOFFE

		Art.-Nr.	ml	Kartuschenpistolen 1K		
				Handkartuschen- pistole Basic	Kartuschenpistole 14:1	Kartuschenpistole 24:1
				0891 001	0891 310 1	0891 310 10
				7:1	14:1	24:1
						
1K-Klebstoffe	SMP Klebedichtstoff	0893 237 10x	K 290	-	-	●
	SMP Klebedichtstoff SPRINT	0893 237 12x	K 290	-	-	●
	SMP Klebedichtstoff XTREME	0893 237 130	K 290	-	-	●
	SMP Klebstoff HIGH TACK	0894 237 140	K 290	-	-	●
	SMP Klebedichtstoff CLEAR	0893 237 151	K 290	-	-	●
	SMP Klebedichtstoff METALLIC	0893 237 160	K 290	-	●	●
	Klebedichtstoff Glasklar	0893 225 0	K 290	-	●	-
	Klebt + Dichtet	0890 100 x	K 300	-	-	●
		0890 100 1xx	B 400/600	-	-	-
	Klebt + Dichtet Power	0893 235 x	K 300	-	-	●
	Klebt + Dichtet Fast	0890 100 7xx	K 300	-	●	●
	Klebt + Dichtet Kombi	0893 236 1xx	K 310	-	●	-
	Montagekleber	0892 100 100	K 310	-	-	●
	Montagekleber Lösemittelfrei	0893 100 100	K 310	-	●	●
	Multi-Kraftkleber	0893 100 110	K 310	-	●	●
	Multi-Faserkleber	0893 100 115	K 310	-	●	-
	PUR Rapid	0892 100 102	K 310	-	●	●
	Flexband-Kleber	0893 710 000	K 310	-	-	●
		0893 710 001	B 600	-	-	-
	Flexband-Kleber Plus	0893 710 010	K 310	-	-	●
		0893 710 011	B 600	-	-	-
	SMP EPDM-Dichtbandklebstoff	0893 700 155	K 300	-	-	●
		0893 237 154	B 600	-	-	-
	EPDM-Dichtband-Kleber	0893 700 153	K 300	-	-	●
		0893 700 150	B 600	-	-	-
	Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE	0893 700 111	K 300	●	●	-
		0893 700 112	B 600	-	-	-
	WÜTOP WRD	0893 700 115	K 310	-	-	●
		0893 700 116	B 600	-	-	-
	WÜTOP Folienkleber	0893 700 100	K 310	●	●	-
		0893 700 110	B 600	-	-	-
	Scheibenklebstoff Ultimate	0890 023 801	K 310	-	-	●
0890 023 831		B 400	-	-	-	
0890 023 870		B 600	-	-	-	
Scheibenklebstoff Cargo	0890 023 760	B 600	-	-	-	
Scheibenklebstoff Expert	0890 023 702	K 310	-	-	●	
	0890 023 704	B 400	-	-	-	
Scheibenklebstoff Revolution	0890 023 501	K 300	-	-	●	
	0890 023 531	B 400	-	-	-	
2K	SMP Klebedichtstoff 2K	0893 237 170	U 195	-	-	●
	Powerbond	0893 450 110	U 195	-	-	●

K: Kartusche; B: Beutel; U: Utah/Koaxialkartusche; *Nur mit Umrüstsatz Kartusche/Beutel

Beutelauspresspistolen TK		Druckluftpistolen			Akku-Auspresspistolen
Beutelpistole bis 600 ml 14:1	Beutelpistole bis 600 ml 24:1	Druckluftkartuschenpistole Kombifix 310 ml	Druckluft-Auspresspistole Juniorfix 310 ml	Druckluft-Auspresspistole Druckfix 600 ml	AKP 12 COMPACT AKP 18-600 M-CUBE®
0891 400 610	0891 400 620	0891 628 6	0703 891 310	0703 891 600	5701 107 004 5701 410 004
14:1	24:1	7 bar	10 bar	10 bar	12 V/18 V
					
-	-	-	•	-	18 V*
-	-	-	•	-	18 V*
-	-	-	•	-	18 V*
-	-	-	•	-	18 V*
-	-	-	•	-	18 V*
-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	-	18 V*
-	•	-	-	•	18 V
-	-	-	•	-	18 V*
-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	-	18 V*
-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	-	18 V*
-	•	-	-	•	18 V
-	-	-	•	-	18 V*
-	•	-	-	•	18 V
-	-	-	•	-	18 V*
-	•	-	-	•	18 V
-	-	-	•	-	18 V*
-	•	-	-	•	18 V
-	-	-	•	-	18 V*
•	-	-	-	•	12 V* und 18 V
-	-	-	•	-	18 V*
-	•	-	-	•	18 V
-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
•	-	-	-	•	12 V*
-	-	-	•	-	18 V*
-	•	-	-	•	18 V
-	•	-	-	•	18 V
-	•	-	-	•	18 V
-	-	-	•	-	18 V*
-	•	-	-	•	18 V
-	-	-	•	-	18 V*
-	•	-	-	•	18 V
-	-	-	•	-	18 V*
-	-	-	•	-	18 V

AUSPRESSPISTOLEN KLEBSTOFFE

				Handdruckpistolen für 2K-Kartuschen			
				Doppelkartuschenpistole für 50 ml	Doppelkartuschenpistole für 38/50 ml	Doppelkartuschenpistole für 380/620 ml	Doppelkartuschenpistole für 225/250 ml
				0891 893 485	0891 893 486	0891 601 23	0891 450 100
						26:1	25:1
							
2K-Klebstoffe	Art.-Nr.	ml					
	Powerbond	0893 450 100	DK 225	-	-	-	●
	ESK-50	0893 480 1	DK 50	●	●	-	-
	MAK-38	0893 580	DK 38	-	●	-	-
		0893 580 250	DK 250	-	-	-	●
	Klebfix 2K	0893 093 091	DK 60	-	●	-	-
	Kunststoffkleber spezial	0893 480 001	DK 38	-	●	-	-
	2K-Flüssigmetall FLM 50	0893 680	DK 50	-	●	-	-
	Replast	0893 500 xxx	DK 50	●	●	-	-
	Alu-Eckwinkelklebstoff AL-1	0892 130 010	DK 620	-	-	●	-
2K-Klebstoff PUR	0892 135 x	DK 380/620	-	-	●	-	

DK: Doppelkartusche





Beutelauspresspistole bis 600 ml 24:1

- Gleichmäßiges Auspressen mit geringem Kraftaufwand auch bei sehr hochviskosen Kleb- und Dichtstoffen
- Für Beutel bis 600 ml Inhalt
- Durch einfaches Abschrauben des blauen Beutelkolbens auch für die Verarbeitung von 1K-Kartuschen geeignet
- Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange
- Einfache Reinigung

Art.-Nr. 0891 400 620



Kartuschenpistole 24:1

- Gleichmäßiges Auspressen mit geringem Kraftaufwand auch bei sehr hochviskosen Kleb- und Dichtstoffen
- Zur Verarbeitung von 290 ml bis 310 ml Kartuschen
- Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange
- Einfache Reinigung

Art.-Nr. 0891 310 10



Kartuschenpistole 14:1

- Gleichmäßiges Auspressen mit geringem Kraftaufwand bei niedrig- und mittelviskosen Kleb- und Dichtstoffen
- Zur Verarbeitung von 290 ml bis 310 ml Kartuschen
- Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange
- Sehr robustes Gehäuse und Vorschubmechanismus
- Einfache Reinigung

Art.-Nr. 0891 310 1



Beutelpistole bis 300 ml 14:1 Beutelpistole bis 600 ml 14:1

- Gleichmäßiges Auspressen mit geringem Kraftaufwand bei niedrig- und mittelviskosen Kleb- und Dichtstoffen
- Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange
- Durch einfaches Abschrauben des blauen Beutelkolbens auch für die Verarbeitung von 310-ml-Kartuschen geeignet
- Einfache Reinigung

bis 300 ml

Art.-Nr. 0891 300 310

bis 600 ml

Art.-Nr. 0891 400 610



Doppelkartuschenpistole für 225/250 ml

Kartuschenpistole für 2K Klebstoffe mit schnell wechselbaren Kunststoff-Drucktellern für die Mischungsverhältnisse 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1

- Mit neuem Drehsystem für den Druckteller-Wechsel ohne Werkzeug – ermöglicht eine schnelle Umstellung auf ein anderes Mischungsverhältnis
- Alle Schnellwechselstempel 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1 sind im Lieferumfang enthalten
- Epoxidbeschichteter Aluminium-Griff in ergonomischem Design für komfortables Arbeiten, mit minimalem Abzugsdruck
- Leichtere Handhabung bei geringerem Gewicht
- Für niedrig bis mittelviskose Klebstoffe geeignet

Art.-Nr. 0891 450 100






Doppelkartuschenpistole für 38 ml und 50 ml Gebinde

Kartuschenpistole für 2K Klebstoffe mit einem Mischungsverhältnis von 1:1, 10:1 und neu 4:1








- Alle Mischadapter 1:1, 4:1 und 10:1 im Lieferumfang enthalten
- Präzise und konstante Dosierung
- Ergonomisch geformt – ermöglicht leichtes Auspressen des Klebstoffs
- Mit integrierter Druckentlastung – kein Nachtropfen
- Aus schlagfestem Kunststoff

Art.-Nr. 0891 893 486

AUSPRESSPISTOLEN DICHTSTOFFE

	Art.-Nr.	ml	Kartuschenpistolen 1K			
			Handkartuschen- pistole Basic	Kartuschenpistole 14:1	Kartuschenpistole 24:1	
			0891 001	0891 310 1	0891 310 10	
			7:1	14:1	24:1	
						
Dichtstoffe	Acetatsilikon Nasszelle	0892 560 xx	K 310	-	●	-
	Acetatsilikon	0892 570 x	K 310	-	●	-
		0891 571 x	B 600	-	-	-
	Acetatsilikon Lebensmittel	0892 550 x	K 310	-	●	-
	Acetatsilikon Glasklar	0892 215	K 310	-	●	-
	Neutralsilikon	0892 530 x	K 310	-	●	-
		0892 53x x	B 300/600	-	-	-
	Neutralsilikon Perfekt	0892 510 x	K 310	-	●	-
		0892 51x x	B 300/600	-	-	-
	Neutralsilikon A8 Pro	0892 853 3x	K 310	-	●	-
		0892 853 6x	B 600	-	-	-
	Silikon Color	0892 580 0	K 310	-	●	-
	Natursteindichtstoff 4 in 1	0893 351 0xx	K 310	-	●	●
	Hochtemperatursilikon	0892 330	K 310	-	●	●
	SMP Dichtstoff	0893 350 80x	K 310	-	●	-
	Fenster und Fassadendicht	0892 320 01x	K 290	-	●	●
		0892 320 02x	B 600	-	-	-
	Lüftungskanaldichtstoff Hybrid	0892 325 3	K 310	-	●	-
	Lüftungskanaldichtstoff	0892 325 1	K 310	-	●	-
	Dichtfolie streichbar	0892 325 100	K 310	-	●	-
	Acryldichtstoff	0892 165	K 310	●	●	-
		0892 169 1	B 600	-	-	-
	Acryl Spezial	0892 161 001	K 310	●	●	-
		0892 161 002	B 600	-	-	-
	Maleracryl	0892 161 x	K 310	●	●	-
		0892 16x x	B 300/600	-	-	-
	Parkettacryl	0892 171 0	K 310	-	●	-
	Bodenfugendichtstoff PU	0892 351 200	B 600	-	-	-
	Ofenkit 1000	0893 290 0	K 310	-	●	-
	Bitumendichtstoff	0890 103	K 310	-	●	●
Dichtstoff RKD Flex	0892 350 310	K 310	-	●	●	
Strukturacryl	0892 160 500	K 310	-	●	●	
Dichtflex	0892 322 x	K 310	-	●	●	

K: Kartusche; B: Beutel; *Nur mit Umrüstsatz Kartusche/Beutel

Beutelauspresspistolen 1K			Druckluftpistolen			Akku- Auspresspistolen
Beutelpistole bis 300 ml 14:1	Beutelpistole bis 600 ml 14:1	Beutelpistole bis 600 ml 24:1	Druckluftkar- tuschenpistole Kombifix 310 ml	Druckluft- Auspresspistole Juniorfix 310 ml	Druckluft- Auspresspistole Druckfix 600 ml	AKP 12 COMPACT AKP 18-600 M-CUBE®
0891 300 310	0891 400 610	0891 400 620	0891 628 6	0703 891 310	0703 891 600	5701 107 004 5701 410 004
14:1	14:1	24:1	7 bar	10 bar	10 bar	12 V/18 V
						
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	•	-	-	-	•	12 V* und 18 V
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
•	•	-	-	-	•	12 V* und 18 V
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
•	•	-	-	-	•	12 V* und 18 V
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	•	-	-	-	•	12 V* und 18 V
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	•	•	-	-	•	12 V* und 18 V
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	•	-	-	-	•	12 V* und 18 V
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	•	-	-	•	18 V
-	-	-	•	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*
-	-	-	-	•	-	12 V und 18 V*

ÜBERSICHT AUSPRESSPISTOLEN

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt:
MCPC / Jonas Saretzki
Redaktion: MCMD / Maria Kalman

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unter www.wuerth.de/AGB.
Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung.
SBRO040907 – MCPC – MCMD – F00672 – 05/21
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

