









ÜBERSICHT KFZ-/NFZ- HAUPTSCH EINWERFER-LAMPEN 12/24 V



| Lichtfarbe/Leuchtkraft/Leuchtweite | Halogenlampen | Halogenlampen Longlife | Halogenlampen Nightstar Plus 90 | Halogenlampen Ultralight +130% | Halogenlampen Xenonlight Ultra | Halogenlampen Daylight | Halogenlampen Heavy Duty Longlife | TRUCKSTAR PRO +100% |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|
| |  <ul style="list-style-type: none"> • Erstausrüsterqualität • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis • Erhältlich in jeder Lichtfunktion • Millionenfach bewährt in Neuwagen namhafter Automobilhersteller weltweit |  <ul style="list-style-type: none"> • Längere Lebensdauer • Geringere Wechselintervalle |  <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 90% mehr Licht auf der Straße und dadurch maximale Sicherheit • Bis zu 35 m längerer Lichtkegel • Weißes Licht entlastet die Augen für ein ermüdungsfreies und entspanntes Fahren • Optimales Design durch Silberkappe (H4/H7) und blauen Ringsektoren somit ideal für Klarglas-Scheinwerfer • Attraktives Verpackungsdesign für Zusatzumsatz im Thekenbereich |  <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu +130% mehr Leuchtkraft • Für den fahraktiven und sicherheitsbewussten Fahrer • Sehr helles und weißes Licht, ähnlich Tageslicht • Verbesserte Reflexion von Straßenmarkierungen • Schnellere Reaktionsmöglichkeit auf Hindernisse, Gefahren und Beschilderungen • Ermüdungsfreies und entspanntes Fahren • Weißes Licht entlastet die Augen |  <ul style="list-style-type: none"> • Bläulich-hellweißes Licht für Xenonlook • Entlastet die Augen für ein ermüdungsfreies und entspanntes Fahren • Optimale Kombination von hoher Lichtdichte und Farbe • Verbesserte Sicht bei extremen Wetterbedingungen und im Randbereich • Ideal für Klarglas-Scheinwerfer • Schönes Design durch Silberkappe (H4/H7) • Doppelschachtel in attraktivem Design für Zusatzumsatz im Thekenbereich |  <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu dreifache Lebensdauer • Für Vielfahrer • Für Tagfahrlichtnutzer • Erhältlich in allen Lichtfunktionen |  <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhte Lebensdauer und damit reduzierter Lampenwechsel • Robuste Wendeltechnologie trotz extremen Straßenverhältnissen • Extreme Langlebigkeit spart Kosten und vermeidet Stillstandzeiten • Erhältlich in allen Lichtfunktionen |  <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt bei Fahrten in der Nacht • Bis zu 100% mehr Leuchtkraft • Bis zu 100% länger Lebensdauer • Hohe Vibrationsfestigkeit |
| | <p>Top-Produkte</p> <p>H1 Art.-Nr. 0720 111 1</p> <p>H3 Art.-Nr. 0720 112 1</p> <p>H7 Art.-Nr. 0720 114 1</p> <p>H8 Art.-Nr. 0720 118 008</p> <p>H9 Art.-Nr. 0720 118 009</p> <p>H11 Art.-Nr. 0720 118 011</p> <p>HB3 Art.-Nr. 0720 110 3</p> <p>HB4 Art.-Nr. 0720 110 4</p> | <p>Top-Produkte</p> <p>H1 Longlife Art.-Nr. 0720 111 14</p> <p>H4 Longlife Art.-Nr. 0720 110 18</p> <p>H7 Longlife Art.-Nr. 0720 114 12</p> | <p>Top-Produkte</p> <p>H1 Nightstar Plus 90 Art.-Nr. 0720 111 190</p> <p>H4 Nightstar Plus 90 Art.-Nr. 0720 110 190</p> <p>H7 Nightstar Plus 90 Art.-Nr. 0720 114 190</p> | <p>Top-Produkte</p> <p>H1 Ultralight +130% Art.-Nr. 0720 111 191</p> <p>H4 Ultralight +130% Art.-Nr. 0720 110 191</p> <p>H7 Ultralight +130% Art.-Nr. 0720 114 191</p> | <p>Top-Produkte</p> <p>H1 Xenonlight Ultra Art.-Nr. 0720 111 152</p> <p>H4 Xenonlight Ultra Art.-Nr. 0720 110 152</p> <p>H7 Xenonlight Ultra Art.-Nr. 0720 114 152</p> | <p>Top-Produkte</p> <p>H1 Halogenlampen Daylight Art.-Nr. 0720 111 2</p> <p>H3 Halogenlampen Daylight Art.-Nr. 0720 112 2</p> <p>H4 Halogenlampen Daylight Art.-Nr. 0720 110 2</p> <p>H7 Halogenlampen Daylight Art.-Nr. 0720 114 2</p> | <p>Top-Produkte</p> <p>H1 Heavy Duty Longlife Art.-Nr. 0720 111 25</p> <p>H3 Heavy Duty Longlife Art.-Nr. 0720 112 25</p> <p>H4 Heavy Duty Longlife Art.-Nr. 0720 110 25</p> <p>H7 Heavy Duty Longlife Art.-Nr. 0720 114 25</p> | <p>Top-Produkte</p> <p>H1 Longlife +100% Art.-Nr. 0720 111 21</p> <p>H3 Longlife +100% Art.-Nr. 0720 112 21</p> <p>H4 Longlife +100% Art.-Nr. 0720 110 21</p> <p>H7 Longlife +100% Art.-Nr. 0720 114 21</p> |
| | VE/St. 10 | VE/St. 10 | VE/St. 2 | VE/St. 2 | VE/St. 2 | VE/St. 10 | VE/St. 10 | VE/St. 10 |