

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΛΛΩΝ

Επεξήγηση συμβόλων

- ++ Ιδανικό
- + Κατάλληλο
- v Πιθανώς κατάλληλο, μετά από δοκιμή
- Ακατάλληλο
- 0 Καλή πρόσφυση σε υποστρώματα που χαρακτηρίζονται με ++, ωστόσο όχι στη μεταξύ τους συγκόλληση

Με αυτές τις υποδείξεις θέλουμε να σας ενημερώσουμε και να σας συμβουλευόμαστε, βασιζόμενοι στην πείρα και τις δοκιμές μας. Πάραυτα όμως δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας ανά περίπτωση, λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας που βρίσκονται εκτός της δικής μας σφαίρας

επιρροής. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσφυση στο τεχνικό και εμπορικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Προτείνουμε να διεξάγετε πάντοτε δικές σας δοκιμές. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και εξελίξεων. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Φυλλάδιο Τεχνικών Στοιχείων.

Περιγραφή	Βάση	Περιεχόμενο	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.	Ιδιότητες
Klebfix	Ακρυλικό κυάνιο	5 g 20 g 50 g	0893 090 0 0893 09 0893 090	1/25 1 1	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα ακρυλικού κυανίου με εξαιρετικά γρήγορη στέγνωση Στερεοποιείται μέσα σε δευτερόλεπτα
Elastobond	Ακρυλικό κυάνιο	20 g	0893 092	1	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα ακρυλικού κυανίου με πολύ γρήγορη στέγνωση Μαύρη, ευέλικτη, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
Plastobond	Ακρυλικό κυάνιο	20 g	0893 091	1	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα ακρυλικού κυανίου με πολύ γρήγορη στέγνωση Για τη συγκόλληση συνθετικών υλικών που παρουσιάζουν δυσκολία στη συγκόλληση
Κόλλα στιγμής για πινέλο	Ακρυλικό κυάνιο	4 g	0893 094	1/25	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα ακρυλικού κυανίου με εξαιρετικά γρήγορη στέγνωση Για πολύ λεπτό στρώμα κόλλας, και για εργασίες "πάνω από το κεφάλι"
SKG	Ακρυλικό κυάνιο	3 g 20 g	0893 403 0893 403 1	1/40 1/10	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα ακρυλικού κυανίου με εξαιρετικά γρήγορη στέγνωση Σε μορφή γέλης, δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες
Holzfix	Ακρυλικό κυάνιο	50 g	0893 423	1	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα ακρυλικού κυανίου με εξαιρετικά γρήγορη στέγνωση Ειδική για συγκολλήσεις ξύλων
Ειδική κόλλα για γυαλί-μέταλλο	Ακρυλική ουρεθάνη, τροποποιημένο ακρυλικό μεθάνιο	1 g SFib(σκληρυντής 0,5 ml)	0893 40	5	<ul style="list-style-type: none"> Ταχεία συγκόλληση γυαλιού σε μέταλλο Δυνατότητα επεξεργασίας των υλικών μετά από 2-3 λεπτά
Κόλλα 2 συστατικών στοιχείων AL-1	Εποξική ρητίνη	2 x 400 g	0892 130 010	6	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα 2 συστατικών στοιχείων χωρίς διαλύτη Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι +120°C
Κόλλα 2 συστατικών στοιχείων PUR	Πολυουρεθάνη	550 g 900 g	0892 135 1 0892 135	6 6	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα 2 συστατικών στοιχείων χωρίς διαλύτη Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι +120°C
Κόλλα στιγμής από εποξική ρητίνη ESK 48	Εποξική ρητίνη	28 ml	0893 480	3	<ul style="list-style-type: none"> Μπορεί να λειανθεί και να δεχθεί βαφή Ταχεία σκληρυνση με την προσαγωγή θερμότητας
Ειδική κόλλα για συνθετικά υλικά	Υβριδικό ακρυλικό υλικό	38 ml	0893 480 001	1	<ul style="list-style-type: none"> Εξαιρετική πρόσφυση σε συνθετικά υλικά, ειδικά για PP και PE Ταχεία ανάπτυξη της αντοχής και σύντομος χρόνος επεξεργασίας
Κόλλα γενικής χρήσης	Καουτσούκ χλωροβουταδιένιου	65,5 ml 185 ml 730 ml 4.600 ml	0893 100 021 0893 100 022 0893 100 023 0893 100 024	1/12 1/12 1/12 1	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα επαφής, ανθεκτική στη γήρανση, δεν περιέχει τοξολούδη Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως +110°C περίπου
Ψεκαζόμενη κόλλα	Συνθετικό καουτσούκ	500 ml	0890 100 055	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα γενικής χρήσης, ταχείας στέγνωσης Ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού
Δυνατή ψεκαζόμενη κόλλα	Συνθετικό καουτσούκ	400 ml	0890 100 056	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Μεγάλη δύναμη άμεσης συγκόλλησης Ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού
Ψεκαζόμενη κόλλα πρόσφυσης	Ακρυλική ρητίνη	400 ml	0893 100 20	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Μπορεί να επανασυγκολληθεί, δεν αφήνει κατάλοιπα
Κόλλα λάστιχων	Καουτσούκ πολυχλωροπρενίου	180 g	0890 100 015	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα επαφής με αντοχή στη γήρανση Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως +100°C περίπου
Κόλλα κατασκευών	Ελαστικό συνδυασμένο υλικό από συνθετική ρητίνη	310 ml	0892 100 100	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Γρήγορη, ανθεκτική κόλλα κατασκευών Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση Μπορεί να δεχθεί βαφή
Κόλλα κατασκευών Absobon	Ακρυλικό υλικό διασποράς	310 ml	0893 100 100	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Χωρίς διαλύτες, ουδέτερη οσμή Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση Γρήγορη, ανθεκτική κόλλα κατασκευών
Κόλλα Multi	Πολυουρεθάνη	310 ml	0893 100 110	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα κατασκευών ταχείας στέγνωσης, ελεγχόμενης διόγκωσης Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης και ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία και την υγρασία, Ελεγμένη κατά DIN EN 204-D4 από το IfT Rosenheim, αντιστοιχεί στο Watt 91
Κόλλα κατασκευών PUR Rapid	Πολυουρεθάνη	310 ml	0892 100 102	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Διογκούμενη κόλλα κατασκευών ταχείας στέγνωσης Μεγάλη ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία και την υγρασία
Παχύρρευστη διάφανη κόλλα	Πολυμερές MS	290 ml	0893 225 0	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Για κατασκευαστικές και ελαστικές συγκολλήσεις Μεγάλο φάσμα πρόσφυσης
Κόλλα καθρεπτών	Πολυμερές καουτσούκ	290 ml	0890 600	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Κόλλα καθρεπτών χωρίς διαλύτες Γρήγορη και ελαστική σκληρυνση Δεν διαβρώνει την επιστρώση του καθρέφτη
Σύστημα κόλλας FSK	Πολυμερές βινυλοχλωρίδιο	200 g 200 g	0892 100 09 0892 100 091	1/30 1/30	<ul style="list-style-type: none"> Ιδανικό για την ψυχρή συγκόλληση των προφίλ από PVC Θιζοτροπικό υλικό συγκόλλησης, με υψηλό ιξώδες Αντοχή στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες, την ακτινοβολία UV και τα χημικά
Κόλλα μεμβρανών Wütop	Πολυμερές ακρυλικό υλικό διασποράς	310 ml 600 ml	0893 700 100 0893 700 110	1/12 20	<ul style="list-style-type: none"> Δεν περιέχει διαλυτικό μέσο Μόνιμη ανθεκτική πρόσφυση σε υλικά φραγής ατμού Ελεγμένη στεγανότητα 600 Pa από το IBP Stuttgart
Κόλλα τήξης	Πολυμερές αιθυλένιο	1,8 kg 5 kg	0890 100 052 0890 100 054	1 5	<ul style="list-style-type: none"> Γρήγορη συγκόλληση με μικρό χρόνο συμπίεσης Τα διάφανα στικ είναι γενικής χρήσης
Klebt+Dichtet	Πολυουρεθάνη	310 ml 400 ml 600 ml 70 ml	0890 100 1-6 0890 100 111-113 0890 100 181-183 0890 100 11-31	1/12/24 12 20 1/24	<ul style="list-style-type: none"> Ελαστικό υλικό συγκόλλησης και στεγανοποίησης, γενικής χρήσης Μπορεί να λειανθεί και να δεχθεί βαφή Φέρει έγκριση για τη χρήση σε εφαρμογές τροφίμων (πιστοποιητικό Isega)
Klebt+Dichtet Fast	Πολυουρεθάνη	310 ml	0890 100 710-730	1/12/24	<ul style="list-style-type: none"> Ντουρελαστικό υλικό συγκόλλησης και στεγανοποίησης με κορυφαία πρόσφυση Μπορεί να λειανθεί και να δεχθεί βαφή Φέρει έγκριση για τη χρήση σε εφαρμογές τροφίμων (πιστοποιητικό Isega)
Υλικό Klebt+Dichtet Power	Υβρίδιο πολυουρεθάνης	300 ml	0893 235 1-3	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Υλικό συγκόλλησης και στεγανοποίησης με κορυφαία πρόσφυση και μεγάλη αρχική αντοχή Αντοχή στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV, μπορεί να δεχθεί βαφή Καταχώρηση NSF H11