

ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΩΝ



**Ειδικό υλικό στεγανοποίησης για
κεραμικά πλακίδια και υδροθαλάμους.**

Χημικός τύπος	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Χρώμα	Προστασία από τους μύκητες	Dauerbewegungsaufnahme	Temperaturbeständigkeit min.	Temperaturbeständigkeit max.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Sauer vernetzte Silikon (Acetatsysteme)	Φυσίγγιο	310 ml	Ανθρακί	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 13	1
		310 ml	Ανθρακί	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Βαhama Μπεζ	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 4	1
		310 ml	Βαhama Μπεζ	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Γκρι σκυροδέματος	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 5	1
		310 ml	Γκρι σκυροδέματος	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Τσιντσιλά	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 7	1
		310 ml	Τσιντσιλά	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Εντελβίαις	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 2	1
		310 ml	Εντελβίαις	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Λευκό	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 8	1
		310 ml	Λευκό	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Κρυστάλλινο	Όχι	15 %	-50 °C	150 °C	0892 215	1
		310 ml	Κρυστάλλινο	Όχι	15 %	-50 °C	150 °C		12
		310 ml	Γιασεμί	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 9	1
		310 ml	Γιασεμί	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Καραμέλα	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 14	1
		310 ml	Καραμέλα	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Γκρι βότσαλο	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 10	1
		310 ml	Γκρι βότσαλο	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Μανχάταν	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 3	1
		310 ml	Μανχάταν	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Περγάμου	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 12	1
		310 ml	Περγάμου	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Sanitärgrau	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 6	1
		310 ml	Sanitärgrau	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Μαύρο	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 15	1
		310 ml	Μαύρο	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
		310 ml	Ασημί	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 11	1
		310 ml	Ασημί	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12
310 ml	Διαφανές	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C	0892 560 1	1		
310 ml	Διαφανές	Ναι	25 %	-40 °C	150 °C		12		