

PLAQUITAS PARA TORNEADO **CCMT**

CCMT 060202E-WF:TW230
Art. 5445 324 151

color plaquita

| | P25 - P40 N30 | M20 - M35 | K20 - K40N15 - | | |
|----------------|------------------|-----------|----------------|-----------|---|
| V | 255-170 | 150-100 | 240-160 | 890-255 | - |
| c | 0,05,0,13 | 0,06,0,12 | 0,05,0,13 | 0,05,0,16 | - |
| f _n | 0,2-1,0 | 0,2-1,0 | 0,2-1,0 | 0,2-1,0 | - |
| a _p | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 060208E-WF:TW325
Art. 5445 321 154

color plaquita

| | P15 - P35 | M10 - M30 | K15 - K35 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| V | 315-210 | 185-125 | 295-195 | - | - |
| c | 0,15,0,30 | 0,17,0,27 | 0,15,0,30 | - | - |
| f _n | 0,5,2,0 | 0,5,2,0 | 0,5,2,0 | - | - |
| a _p | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 060202E-WF:TW325
Art. 5445 324 152

color plaquita

| | P15 - P35 | M10 - M30 | K15 - K35 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| V | 345-255 | 205-150 | 325-240 | - | - |
| c | 0,08,0,13 | 0,08,0,12 | 0,08,0,13 | - | - |
| f _n | 0,2-1,0 | 0,2-1,0 | 0,2-1,0 | - | - |
| a _p | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 060208E-WPR:TW325
Art. 5445 321 155

color plaquita

| | P15 - P35 | M10 - M30 | K15 - K35 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| V | 270-145 | 160-85 | 255-135 | - | - |
| c | 0,15,0,50 | 0,17,0,45 | 0,15,0,50 | - | - |
| f _n | 0,8,2,0 | 0,8,2,0 | 0,8,2,0 | - | - |
| a _p | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 060204E-WF:TW230
Art. 5445 322 159

color plaquita

| | P25 - P40 N30 | M20 - M35 | K20 - K40N15 - | | |
|----------------|------------------|-----------|----------------|-----------|---|
| V | 225-150 | 135-90 | 210-140 | 785-225 | - |
| c | 0,08,0,20 | 0,09,0,18 | 0,08,0,20 | 0,08,0,24 | - |
| f _n | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | - |
| a _p | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 09T304E-WF:TW230
Art. 5445 322 158

color plaquita

| | P25 - P40 | M20 - M35 | K20 - K40 | N15 - N30 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| V | 200-130 | 120-75 | 190-120 | 700-195 | - | - |
| c | 0,10,0,26 | 0,11,0,23 | 0,10,0,26 | 0,10,0,31 | - | - |
| f _n | 0,3,3,0 | 0,3,3,0 | 0,3,3,0 | 0,3,3,0 | - | - |
| a _p | | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 060204E-WF:TW325
Art. 5445 321 162

color plaquita

| | P15 - P35 | M10 - M30 | K15 - K35 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| V | 275-215 | 165-125 | 260-200 | - | - |
| c | 0,15,0,20 | 0,15,0,20 | 0,15,0,20 | - | - |
| f _n | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | - | - |
| a _p | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 09T304E-WF:TW325
Art. 5445 321 156

color plaquita

| | P15 - P35 | M10 - M30 | K15 - K35 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| V | 260-180 | 155-105 | 245-170 | - | - |
| c | 0,15,0,26 | 0,15,0,26 | 0,15,0,26 | - | - |
| f _n | 0,3,3,0 | 0,3,3,0 | 0,3,3,0 | - | - |
| a _p | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 060204E-WPR:TW325
Art. 5445 322 161

color plaquita

| | P15 - P35 | M10 - M30 | K15 - K35 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| V | 230-160 | 135-95 | 215-150 | - | - |
| c | 0,15,0,26 | 0,15,0,26 | 0,15,0,26 | - | - |
| f _n | 0,4,2,0 | 0,4,2,0 | 0,4,2,0 | - | - |
| a _p | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 09T308E-WF:TW230
Art. 5445 322 254

color plaquita

| | P25 - P40 | M20 - M35 | K20 - K40 | N15 - N30 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| V | 210-145 | 125-85 | 195-135 | 735-215 | - | - |
| c | 0,15,0,35 | 0,17,0,32 | 0,15,0,35 | 0,15,0,42 | - | - |
| f _n | 0,5,3,0 | 0,5,3,0 | 0,5,3,0 | 0,5,3,0 | - | - |
| a _p | | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 060208E-WF:TW230
Art. 5445 321 163

color plaquita

| | P25 - P40 | M20 - M35 | K20 - K40 | N15 - N30 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| V | 235-155 | 140-90 | 220-145 | 820-230 | - | - |
| c | 0,12,0,30 | 0,13,0,27 | 0,12,0,30 | 0,12,0,36 | - | - |
| f _n | 0,5,2,0 | 0,5,2,0 | 0,5,2,0 | 0,5,2,0 | - | - |
| a _p | | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

CCMT 09T308E-WF:TW325
Art. 5445 321 157

color plaquita

| | P15 - P35 | M10 - M30 | K15 - K35 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| V | 305-185 | 180-110 | 285-175 | - | - |
| c | 0,15,0,35 | 0,17,0,32 | 0,15,0,35 | - | - |
| f _n | 0,5,3,0 | 0,5,3,0 | 0,5,3,0 | - | - |
| a _p | | | | | |

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO