

# PLAQUITA PARA TORNEADO TCMT

**TCMT 1 10204E-WF:TW425**  
Art. 5445 522 151

color plaquita

	P15 - P35	M10 - M25				
V	180-140	140-105	-	-	-	-
c	0,15-0,20	0,17-0,18	-	-	-	-
f <sub>n</sub>	0,2-2,0	0,2-2,0	-	-	-	-
a <sub>p</sub>						

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

**TCMT 1 10208E-WF:TW325**  
Art. 5445 521 152

color plaquita

	P15 - P35	M10 - M30	K15 - K35			
V	260-175	155-105	245-165	-	-	-
c	0,15-0,30	0,15-0,27	0,15-0,30	-	-	-
f <sub>n</sub>	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	-	-	-
a <sub>p</sub>						

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

**TCMT 1 10204E-WF:TW230**  
Art. 5445 522 152

color plaquita

	P25 - P40	M20 - M35	K20 - K40	N15 - N30		
V	185-125	110-75	175-115	645-185	-	-
c	0,08-0,20	0,09-0,18	0,08-0,20	0,08-0,24	-	-
f <sub>n</sub>	0,2-2,0	0,2-2,0	0,2-2,0	0,2-2,0	-	-
a <sub>p</sub>						

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

**TCMT 16T304E-WF:TW230**  
Art. 5445 522 155

color plaquita

	P25 - P40	M20 - M35	K20 - K40	N15 - N30		
V	170-120	100-70	160-110	595-180	-	-
c	0,10-0,20	0,10-0,18	0,10-0,20	0,10-0,24	-	-
f <sub>n</sub>	0,3-3,0	0,3-3,0	0,3-3,0	0,3-3,0	-	-
a <sub>p</sub>						

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

**TCMT 1 10204E-WF:TW325**  
Art. 5445 521 151

color plaquita

	P15 - P35	M10 - M30	K15 - K35			
V	225-175	135-105	210-165	-	-	-
c	0,15-0,20	0,15-0,18	0,15-0,20	-	-	-
f <sub>n</sub>	0,2-2,0	0,2-2,0	0,2-2,0	-	-	-
a <sub>p</sub>						

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

**TCMT 16T304E-WF:TW325**  
Art. 5445 521 153

color plaquita

	P15 - P35	M10 - M30	K15 - K35			
V	220-170	130-100	205-160	-	-	-
c	0,15-0,20	0,15-0,18	0,15-0,20	-	-	-
f <sub>n</sub>	0,3-3,0	0,3-3,0	0,3-3,0	-	-	-
a <sub>p</sub>						

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

**TCMT 1 10208E-WF:TW425**  
Art. 5445 522 153

color plaquita

	P15 - P35	M10 - M25				
V	205-150	155-115	-	-	-	-
c	0,15-0,30	0,15-0,27	-	-	-	-
f <sub>n</sub>	0,5-2,5	0,5-2,5	-	-	-	-
a <sub>p</sub>						

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

**TCMT 16T304E-WPR:TW230**  
Art. 5445 522 156

color plaquita

	P25 - P40	M20 - M35	K20 - K40			
V	155-105	90-60	145-95	-	-	-
c	0,08-0,20	0,09-0,18	0,08-0,20	-	-	-
f <sub>n</sub>	0,4-3,0	0,4-3,0	0,4-3,0	-	-	-
a <sub>p</sub>						

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

**TCMT 1 10208E-WF:TW230**  
Art. 5445 522 154

color plaquita

	P25 - P40	M20 - M35	K20 - K40	N15 - N30		
V	180-130	105-75	170-120	630-195	-	-
c	0,15-0,30	0,15-0,27	0,15-0,30	0,15-0,36	-	-
f <sub>n</sub>	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	-	-
a <sub>p</sub>						

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO

**TCMT 16T304E-WPR:TW325**  
Art. 5445 521 154

color plaquita

	P15 - P35	M10 - M30	K15 - K35			
V	190-145	110-85	180-135	-	-	-
c	0,15-0,20	0,15-0,18	0,15-0,20	-	-	-
f <sub>n</sub>	0,4-3,0	0,4-3,0	0,4-3,0	-	-	-
a <sub>p</sub>						

ACERO ACERO INOX FUNDICIÓN NO FERROSOS ALEACIONES TEMPLADO